


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Straight feed unit, Canalis KTA, aluminium, 1000A, 3L+N+PE, fixed dimensions, neutral N1, white RAL9001

KTA1000ER41

Galvenā

Diapazons	Canalis
Produkta Nosaukums	KT
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Straight feeder trunking
Ierīces Īsais Nosaukums	KTA
Ierīces Pielietojums	Feeder length
Barošana	Oil-immersed transformer Switchboard
Materiāls	Alumīnija
[Ie] Rated Operational Current	1000 A 35 °C
Neutral Position	Right
Earth Conductor	Standard earth
Short-Circuit Level	Standard version
Papildus Aksesuāri / Aprīkojums	Trunking unit

Papildinošs

Korpusa Materiāls	Polyester film
Kontaktligzdas Materiāls	Copper
[Ue] Nominālais Darbības Spriegums	1000 V
Tīkla Frekvence	50/60 Hz
[Ui] Nominālā Sprieguma Izolācija	1000 V
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	50 kA
[Ipk] Rated Peak Withstand Current	110 kA
Radiated Magnetic Field	0,5 µT
Thermal Stress Limit	2500000 kA².s
Thdi	0...15 % 1000 A 15...33 % 1250 A 33...100 % 1600 A
Maximum Voltage Drop	<0,006 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <0,006 V 0,9 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0056 V 0,8 50 Hz with 1A for 100 m long <0,0052 V 0,7 50 Hz with 1A for 100 m long
Montāžas Veids	Ar skrūvēm
Montāžas Stiprinājums	Plāksne
Polarity	3L + N + PE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdz, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kadu produktu, lai turpinātu.

Number Of Tap-Off Outlets	0
Standarti	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Izmēri	Fix
Connection Pitch	115 mm
Platums	545 mm
Dzījums	230 mm
Augstums	1 235 mm
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Linear Load	16 kg/m

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Triecienizturības Klase (Ik)	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C 100 % of In) 35...40 °C 97 % of In) 40...45 °C 93 % of In) 45...50 °C 90 % of In) 50...55 °C 86 % of In)

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	23,0 cm
1. Iepakojuma Platums	45,0 cm
1. Iepakojuma Garums	55,0 cm
1. Iepakojuma Svars	9,5 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
- ✓

Nesatur Pvh
- ✓

Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilstīgs ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu