

제품 데이터 시트

사양



트립유닛 - Micrologic 2.2 AB - 100 A - 4P4D

LV434550

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

기본항목

레인지	Compact
제품의 범위	ComPact NSX100...250
제품 또는 구성요소 타입	Trip unit
트립장치 이름	MicroLogic 2.2 AB
트립장치 테크놀로지	전자적
호환성	컴팩트 NSX100 컴팩트 NSX160 컴팩트 NSX250
Application	Special application
Number Of Poles	4P
보호된 극 설명	3t 4t 3t + N / 2
중성 포지션	왼쪽
트립장치 보호 기능	LSol
보호 타입	L : for 과부하 보호 (장시간) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for 순간적 단락-회로 보호
Trip Unit Rated Current	100 A 에서 40 °C
[Ue] 정격 운전 전압	690 V AC 50/60 Hz
네트워크 타입	AC
네트워크 주파수	50/60 Hz

전기적/기계적 특성

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	조정 가능
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	40...100 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	고정
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15 s 에서 1.5 x Ir 0.35 s 에서 7.2 x Ir 0.5 s 에서 6 x Ir
열 메모리	트립핑 전후 20분
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	조정 가능 9 설정
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir

본 데이터 시트는 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 변경될 수 있습니다.

Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	고정
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0.02 s
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	고정
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	1500 A
누전 보호	없음
Neutral Protection Settings	0.5 x Ir 3t + N / 2) 1 X IR 4t) 보호 없음 3t)
구역 선택적 연동(인터락킹) Zsi	없음
로컬 시그널링	Ready to operate flashing LED 녹색) Overload LED 105 % Ir 적색) Overload LED 90 % Ir 주황색)

사용환경

표준	UL 508 EN/IEC 60947-2
제품 인증	EAC CCC Marine
사용온도	-25...70 °C
저장온도	-50...85 °C

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.5 cm
Package 1 Width	9.6 cm
Package 1 Length	15.0 cm
Package 1 Weight	570.0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	23
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	13.57 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)