

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Switch body, TeSys Control, 3 poles, 175A

V6

Galvenā

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	V
Product Type	Switch body

Papildinošs

Mounting Support	Symmetrical rail Plāksne
Performance Level	High performance
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
Network Type	AC DC
Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	30 kW 230...240 V AC-3) 37 kW 400...415 V AC-3) 37 kW 690 V AC-3) 45 kW 500 V AC-3) 45 kW 690 V AC-23A) 55 kW 500 V AC-23A) 30 kW 230...240 V AC-23A) 45 kW 400...415 V AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	83 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
Making Capacity (I Rms)	1750 A 400 V AC-22A 1750 A 400 V AC-23A 1600 A 400 V AC-21A
Breaking Capacity	1400 A 400 V AC-21A) 1400 A 400 V AC-22A) 1400 A 400 V AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA 400 V 200 A aM 10 kA 400 V 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA 400 V at Ipeak
Intermittent Duty Class	30
Suitability For Isolation	Yes

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atvērt sadalītā salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet katu produktu, lai turpinātu.

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	2100 A 400 V 1 s
Mechanical Durability	30000 cikli
Electrical Durability	30000 cikli AC-21 30000 cikli DC-1...5
Iec Terminal Connection	Strāvas ķēde screw clamp terminals 70 mm² elastīgs - with cable end Strāvas ķēde screw clamp terminals 95 mm² ciets
Tightening Torque	Strāvas ķēde 22,6 N.m screw clamp terminals
Height	125 mm
Width	90 mm
Depth	90 mm
Product Weight	0,9 kg

Vide

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL CSA GL UKCA
Degree Of Protection	IP20 atbilst IEC 60529
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C IEC 60695-2-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	11,3 cm
1. Iepakojuma Platums	13,2 cm
1. Iepakojuma Garums	10,0 cm
1. Iepakojuma Svars	906,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S02
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	6
2. Iepakojuma Augstums	15,0 cm
2. Iepakojuma Platums	30,0 cm
2. Iepakojuma Garums	40,0 cm
2. Iepakojuma Svars	5,754 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus

✓

Nesatur Dzīvsudrabu

✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

✓

Nesatur Pvh

✓

Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei