

제품 데이터 시트

사양



ClimaSys forced vent. IP54,
850m3/h, 400V, with outlet grille
and 필터 G2

NSYCVF850M400PF

기본항목

레인지	ClimaSys
제품명	ClimaSys CV
제품 또는 구성요소 타입	팬
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Free flow rate with standard filter: 803 m3 / H at 60 Hz Free flow rate with standard filter: 931 m3 / H at 50 Hz
[Us] 정격 입력 전압	396...466 V
입력 전압	400 V 50/60 Hz

전기적/기계적 특성

Absorbed Power	126 W 50 Hz 126 W 60 Hz
[In] 정격 전류	0.21 A 50 Hz 0.26 A 60 Hz
Noise Level < At	75...77 dB
Bearing Type	Ball
높이	External 336 mm
너비	External 316 mm
깊이	External 162 mm
컷아웃 제원	291 x 291 mm
제품 무게	4.1 kg
소재	Outlet grille injected thermoplastic (ASA PC)
색상	Outlet grille 회색 RAL 7035)
사용온도	-15...60 °C
저장온도	-40...70 °C
Maximum Pressure	170 Pa flow rate 0 m³/h
결선	터미널 블록
Ip 등급	IP54
장치 구성	1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 필터 front of axial motor 1 outlet grille 전면 1 cut-out template

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 사양에 따라 다를 수 있습니다. 최신 사양은 Schneider Electric의 웹사이트를 참조하십시오.

사용 조건	Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Overfrequent filter replacement should be avoided Flow rates depends on the work point, see ProClima software Filter must be cleaned and replaced regularly Surrounding environment must be relatively clean
-------	---

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23.5 cm
Package 1 Width	32.5 cm
Package 1 Length	34.0 cm
Package 1 Weight	4.472 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	110.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	120.0 cm
Package 2 Weight	131.0 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공

제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 수은 없음

 RoHS 면제 정보 [예](#)

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu RoHS 지침 [면제 준수](#)

중국 RoHS 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)