

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bastidor básico Compact NS630bL 630 A 4 polos extraíble

33376

Principal

Gama	Compact
Gama De Producto	Compact NS630b...1600
Nombre Corto Del Dispositivo	Compact NS630bL
Tipo De Producto O Componente	Bastidor básico
Aplicación Del Dispositivo	Distribución
Number Of Poles	4P
Posición De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal (In)	630 A 50 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo De Red	CA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Apto Para Seccionamiento	Sí Icu
Categoría De Empleo	Categoría A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	130 kA Icu 440 V CA 50/60 Hz En> 50 A 150 kA Icu 220/240 V CA 50/60 Hz En> 50 A 150 kA Icu 380/415 V CA 50/60 Hz En> 50 A 100 kA Icu 500/525 V CA 50/60 Hz En> 50 A
Performance Level	CA
Tipo De Control	Telemandado Mando eléctrico con conexión externa
Tipo De Montaje	Extraíble

Opcionales

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V CA 50/60 Hz En> 50 A
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV En> 50 A
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	En> 50 A 500/525 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico En> 50 A 440 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico En> 50 A 220/240 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico En> 50 A 380/415 V CA 50/60 Hz funcionamiento eléctrico
Durabilidad Mecánica	10000 ciclos En> 50 A
Durabilidad Eléctrica	2000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In En> 50 A 3000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In En> 50 A 3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz In/2 En> 50 A 4000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2 En> 50 A
Pérdidas De Potencia	34 W
Tipo De Montaje	Placa posterior

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paso De Conexión	70 mm
Tipo De Protección	Sin protección
Height (H)	327 mm
Width (W)	280 mm
Depth (D)	147 mm

Ambiente

Normas	En> 50 A
Certificaciones De Producto	LCIE ASEFA ASTA
Grado De Contaminación	3 IEC 60947
Grado De Protección Ip	IP40 IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 EN 50102
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	40.0 cm
Paquete 1 Ancho	30.0 cm
Paquete 1 Longitud	40.0 cm
Paquete 1 Peso	24.718 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil