

# Gaminio duomenų lentelė

Specifikacijos



Switch body, TeSys Control, 3 poles, 125A

V5

## Pagrindinis

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Range             | TeSys       |
| Product Name      | TeSys VARIO |
| Device Short Name | V           |
| Product Type      | Switch body |

## Papildoma

|                                              |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mounting Support                             | Symmetrical rail<br>Plokštė                                                                                                                                                                          |
| Performance Level                            | High performance                                                                                                                                                                                     |
| Number Of Poles                              | 3P                                                                                                                                                                                                   |
| Contact Type And Composition                 | 3 NO                                                                                                                                                                                                 |
| Network Type                                 | AC<br>NUOLATINĖ SROVĖ                                                                                                                                                                                |
| Network Frequency                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] Iec Rated Operational Voltage           | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Iec Rated Operational Power In W             | 22 kW 230...240 V AC-3)<br>30 kW 400...415 V AC-3)<br>30 kW 690 V AC-3)<br>37 kW 500 V AC-3)<br>37 kW 690 V AC-23A)<br>45 kW 500 V AC-23A)<br>22 kW 230...240 V AC-23A)<br>37 kW 400...415 V AC-23A) |
| [Ie] Rated Operational Current               | 68,5 A AC-23 Ue: 400 V                                                                                                                                                                               |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current  | 125 A                                                                                                                                                                                                |
| [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 100 A                                                                                                                                                                                                |
| Making Capacity ( I Rms)                     | 1250 A 400 V AC-21A<br>1250 A 400 V AC-22A<br>1250 A 400 V AC-23A                                                                                                                                    |
| Breaking Capacity                            | 1000 A 400 V AC-21A)<br>1000 A 400 V AC-22A)<br>1000 A 400 V AC-23A)                                                                                                                                 |
| Rated Conditional Short Circuit Current      | 10 kA 400 V 125 A aM<br>10 kA 400 V 125 A gG                                                                                                                                                         |
| [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity    | 2,8 kA 400 V at Ipeak                                                                                                                                                                                |
| Intermittent Duty Class                      | 30                                                                                                                                                                                                   |
| Suitability For Isolation                    | Yes                                                                                                                                                                                                  |

Atsakomybės apribojimas. Šių dokumentų tikslas nėra nurodyti produktų tinkamumą tam tikram naudojimui ar nustatyti jų patikimumą. Jie taip pat neatstoja tinkamumo ar patikimumo nustatymo

|                                              |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage       | 8 kV                                                                                                                                |
| [Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current | 1500 A 400 V 1 s                                                                                                                    |
| Mechanical Durability                        | 30000 ciklai                                                                                                                        |
| Electrical Durability                        | 30000 ciklai AC-21<br>30000 ciklai DC-1...5                                                                                         |
| Iec Terminal Connection                      | Maitinimo grandinė screw clamp terminals 70 mm² lankstus - with cable end<br>Maitinimo grandinė screw clamp terminals 95 mm² kietas |
| Tightening Torque                            | Maitinimo grandinė 22,6 N.m screw clamp terminals                                                                                   |
| Height                                       | 125 mm                                                                                                                              |
| Width                                        | 90 mm                                                                                                                               |
| Depth                                        | 90 mm                                                                                                                               |
| Product Weight                               | 0,9 kg                                                                                                                              |

## Aplinka

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                             | IEC 60947-3                                                                      |
| Product Certifications                | UL<br>CSA<br>GL<br>UKCA                                                          |
| Degree Of Protection                  | IP20atitinkaIEC 60529                                                            |
| Protective Treatment                  | TC                                                                               |
| Mechanical Robustness                 | Vibrations 10...150 Hz 1 gn) IEC 60068-2-6<br>Shocks 11 ms 30 Gn) IEC 60068-2-27 |
| Ambient Air Temperature For Operation | -20...50 °C                                                                      |
| Fire Resistance                       | 960 °C IEC 60695-2-1                                                             |

## Pakavimo vienetai

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmos Pakuotės Vieneto Tipas  | PCE      |
| Vienetų Skaičius 1 Pakuotėje   | 1        |
| 1-Os Pakuotės Aukštis          | 10,4 cm  |
| 1-Os Pakuotės Plotis           | 11,4 cm  |
| 1-Os Pakuotės Ilgis            | 13,3 cm  |
| 1-Os Pakuotės Svoris           | 903,0 g  |
| Antros Pakuotės Vieneto Tipas  | S02      |
| Vienetų Skaičius 2 Pakuotėje   | 6        |
| 2-Os Pakuotės Aukštis          | 15,0 cm  |
| Package 2 Width                | 30,0 cm  |
| 2-Os Pakuotės Ilgis            | 40,0 cm  |
| 2-Os Pakuotės Svoris           | 5,761 kg |
| Trečios Pakuotės Vieneto Tipas | P06      |
| Vienetų Skaičius 3 Pakuotėje   | 96       |
| 3-los Pakuotės Aukštis         | 75,0 cm  |
| 3-los Pakuotės Plotis          | 60,0 cm  |
| 3-los Pakuotės Ilgis           | 80,0 cm  |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 3-los Pakuotės Svoris | 100,176 kg |
|-----------------------|------------|

## Sutartinė garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Tvarumas



„Green Premium™“ ženklas yra „Schneider Electric“ įsipareigojimas tiekti gaminius, užtikrinant geriausią savo aplinkos apsaugos veiksmingumą. „Green Premium“ žada laikytis naujausių reglamentų, skaidrumo poveikio aplinkai, taip pat žiedinių ir mažai CO<sub>2</sub> išmetančių produktų atžvilgiu.

**Produkto tvarumo vertinimo vadovas** yra baltoji knyga, kurioje paaiškinami pasauliniai ekologinio ženklo standartai ir kaip aiškinti aplinkosaugos deklaracijas.

[Gaminio tvarumo vertinimo vadovas >](#)



Skaidrumas   RoHS/REACH

## Gerovė

✓

Be Sunkių Toksiškų Metalų

✓

Be Gyvsidabrio

✓

RoHS Išimčių Informacija

Taip

✓

Be Pvc

✓

Produktas Be Halogeno

## Patvirtinimai ir standartai

Reach Direktyva

[REACH deklaracija](#)

Es RoHS Direktyva

Atitinka išimtis

Kinijos RoHS Direktyva

[Kinijos RoHS deklaracija](#)  
Produktas neįeina į Kinijos RoHS apimtį. Medžiagų deklaracija pateikiama jūsų informacijai.

Aplinkosauginės Informacijos Atskleidimas

[Produkto aplinkosaugos profilis](#)

Weee

Šį produktą Europos Sąjungos rinkose reikia utilizuoti perduodant į specialias surinkimo vietas ir negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Žiedinės Ekonomikos Profilis

Specialių perdirbimo priemonių imtis nereikia