

Produkta datu lapa

Specifikācijas



iCT 63A 2NO 220...240V 50Hz contactor

A9C20862

Galvenā

Range Of Product	Acti9
Produkta Nosaukums	Acti9 iCT
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Contactora
Ierīces Īsais Nosaukums	iCT
Ierīces Pielietojums	Motor-heating-lighting
Poles	2P
[Ie] Rated Operational Current	63 A AC-7A 20 A AC-7B
Pole Contact Composition	2 NO
Tīkla Veids	AC
Vadības Veids	Tālvadība
[Uc] Control Circuit Voltage	220...240 V AC 50 Hz

Papildinošs

Tīkla Frekvence	50 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	250 V AC 50 Hz
Maximum Power	1,6 W 250 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Control Signal Type	Maintained
Switching Frequency	100 switching operations/day
Lokālā Signalizēšana	Action indicator
Hold-In Power Consumption In Va	4,6 VA
Inrush Power In Va	34 VA
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Atstarpe	4
Augstums	85 mm
Platums	36 mm
Dziļums	68,5 mm
Krāsa	Balts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadalītājus, salīdzināt produktus #SAITE# un izdāziet kādu produktu, lai turpinātu.

Mehāniskā Izturība	1000000 cikli
Electrical Durability	100000 cikli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A 30000 cikli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B 30000 cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Connections - Terminals	Control circuit tunnel type terminals 2 1,5 mm² stingrs Control circuit tunnel type terminals 1 1,5...2,5 mm² stingrs Strāvas ķēde tunnel type terminals 1 6...16 mm² elastīgs Strāvas ķēde tunnel type terminals 1 6...25 mm² stingrs Control circuit tunnel type terminals 2 1,5...2,5 mm² elastīgs
Tightening Torque	Control circuit: 0,8 N.m Strāvas ķēde: 3,5 N.m
Produktu Saderība	IACTp IATEt IACTs IACTc
Compatibility Code	ICT
Tirgus Segments	Dzīvojamais Maza reklāma

Vide

Standarti	IEC/EN 61095
Noise Level	30 dB
Heat Dissipation	1,6 W 50/60 Hz
Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	2
Tropicalisation	2 EN 60947-4-1 2 EN 61095 2 IEC 1095
Relative Humidity	95 % 55 °C
Darbības Augstums	2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-5...60 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	4 cm
1. Iepakojuma Platums	11 cm
1. Iepakojuma Garums	12 cm
1. Iepakojuma Svars	258 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	6
2. Iepakojuma Augstums	11,5 cm
2. Iepakojuma Platums	12,5 cm
2. Iepakojuma Garums	25 cm

2. Iepakojuma Svars	1,626 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	36
3. Iepakojuma Augstums	30 cm
3. Iepakojuma Platums	30 cm
3. Iepakojuma Garums	40 cm
3. Iepakojuma Svars	10,235 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei