

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automātslēdzis (MCB), Acti9 iC60N, 1P, 63A, C ģīkne, 6000A (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2)

A9F74163

Galvenā

Ierīces Pielietojums	Distribution
Diapazons	Acti9
Produkta Nosaukums	Acti9 iC60
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces Īsais Nosaukums	IC60N
Polu Skaitis	1P
Number Of Protected Poles	1
[In] Nominālā Strāva	63 A
Tīkla Veids	DC AC
Atslēgšanas Tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes Kods	C
Breaking Capacity	6000 A Icn 230 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1 10 kA Icu 60...72 V DC EN/IEC 60947-2 15 kA Icu 12...60 V DC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 36 kA Icu 12...60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 100...133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
Utilisation Category	Category A EN 60947-2 Category A IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Yes EN 60898-1 Yes EN 60947-2 Yes IEC 60898-1 Yes IEC 60947-2
Standarti	IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1

Papildinošs

Tīkla Frekvence	50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit	8 x In +/- 20 %

Ir sniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

[Ics] Rated Service Breaking Capacity	27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 % IEC 60947-2 - 12...60 V DC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kVEN 60947-2 6 kVIEC 60947-2
Contact Position Indicator	Yes
Vadības Veids	Toggle
Lokālā Signalizēšana	Trip indicator
Montāžas Veids	Fixed
Montāžas Stiprinājums	DIN sliede
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	Top or bottom YES
9 Mm Atstarpe	2
Augstums	85 mm
Platums	18 mm
Dziļums	78,5 mm
Neto Svars	0,215 kg
Krāsa	Balts
Mehāniskā Izturība	20000 cikli
Electrical Durability	10000 cikli
Connections - Terminals	Single terminal top or bottom) 1...35 mm ² stingrs Single terminal top or bottom) 1...25 mm ² elastīgs
Wire Stripping Length	14 mm for top or bottom connection
Tightening Torque	3,5 N.m top or bottom
Earth-Leakage Protection	Without

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP20 atbilst EN 60529
Pollution Degree	3 EN 60947-2 3 IEC 60947-2
Pārsprieguma Kategorija	IV
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % 55 °C
Darbības Augstums	0...2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	1,8 cm
1. Iepakojuma Platums	7,5 cm
1. Iepakojuma Garums	9,5 cm
1. Iepakojuma Svars	128 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	12
2. Iepakojuma Augstums	7,8 cm
2. Iepakojuma Platums	9,8 cm
2. Iepakojuma Garums	22,2 cm
2. Iepakojuma Svars	1,595 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	132
3. Iepakojuma Augstums	30 cm
3. Iepakojuma Platums	30 cm
3. Iepakojuma Garums	40 cm
3. Iepakojuma Svars	18,224 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja



Informācija Par Rohs Izņēmumiem

Jā

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vienas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei