

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS ES de APC, 6 tomas de salida, 425 VA 120 V, Latinoamérica

BE425M-LM

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	255 W
Potencia Nominal En Va	425 VA
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	4 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1.52 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Equipo Suministrado	manual de usuario

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 h
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	6 W nominal
Battery Power In Vah	47 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	3...5 año(s)
Battery Graph Comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Duración Prolongable	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	14 cm
Anchura	25.3 cm
Profundidad	10.5 cm
Peso Del Producto	2.6 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz
Barras De Separación	88...139 V
Corriente Máxima De Entrada	5 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	7 A

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	255 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Wave Type	Onda cuadrada
Graph Start Point	10
Maximum Configurable Power In Va	425 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	cTUVus
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$75.000

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Indicadores led on-line : batería encendida
-------------------	---

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	180 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22 cm
Paquete 1 Ancho	14 cm
Paquete 1 Longitud	31.5 cm
Paquete 1 Peso	3 kg
Scc14	10731304329364

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Plomo

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)