

Produkta datu lapa

Specifikācijas



body for stepping switch - 4-pole - 45° - 12 A - screw mounting

K1Q034QL

⚠ Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu

2021. gada 29. janv.

⚠ Pārtraukts

Galvenā

Produkta Sērija	Harmony K
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Cam switch body
Component Name	K1
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	12 A
Sub-Assembly Composition	Contact blocks + fixing plate
Cam Switch Function	Stepping switch
Off Position	With Off position
Polu Skaits	4P
Switching Positions	Right: 0° - 45° - 90° - 135° - 180°
Montāžas Vieta	Priekšā
Fiksācijas Režīms	Multifixing
Bezel Material	Plastic

Papildinošs

Soļu Skaits	4
Switching Angle	45 °
[Ui] Rated Insulation Voltage	690 V 3)IEC 60947-1
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	10 A
Rated Operational Power In W	10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fāzes IEC 947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 fāzes IEC 947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 fāzes IEC 947-3 1500 W AC-3, 400 V 1 fāze IEC 947-3 1500 W AC-3, 400 V 3 fāzes IEC 947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 fāzes IEC 947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 fāzes IEC 947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 fāzes IEC 947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 fāzes IEC 947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 fāzes IEC 947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 fāzes IEC 947-3 600 W AC-3, 230 V 1 fāze IEC 947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 fāzes IEC 947-3

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ie] Rated Operational Current Ac	1,8 A 690 V AC-3 3 fāzes IEC 947-3 2,8 A 500 V AC-3 3 fāzes IEC 947-3 2,8 A 690 V AC-23A 3 fāzes IEC 947-3 3,3 A 400 V AC-3 3 fāzes IEC 947-3 3,8 A 500 V AC-23A 3 fāzes IEC 947-3 4,6 A 230 V AC-3 3 fāzes IEC 947-3 4,8 A 400 V AC-23A 3 fāzes IEC 947-3 5,6 A 230 V AC-23A 3 fāzes IEC 947-3 1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1 2 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1 3 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
Electrical Durability	1000000 cikli AC-15 1000000 cikli AC-21 500000 cikli AC-23 500000 cikli AC-3
Maximum Operating Rate	2,5 cikls/mn AC-21 2,5 cikls/mn AC-23 2,5 cikls/mn AC-3 8,333 cikls/mn AC-15
Short-Circuit Current	10000 A
Short-Circuit Protection	16 A cartridge fuse gG
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV in isolating function 6 kV IEC 947-1
Contact Operation	Slow-break
Positive Opening	With
Electrical Connection	Captive screw clamp terminals elastīgs 2 x 1,5 mm² Captive screw clamp terminals ciets 1 x 2,5 mm²
Mehāniskā Izturība	1000000 cikli
Neto Svars	0,296 kg

Vide

Standards	EN/IEC 60947-3 strāvas ķēde EN/IEC 60947-5-1 control circuit CENELEC EN 50013
Product Certifications	CSA 240 V 1 hp 1 fāze CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 UL 240 V 1 hp 3 fāzes UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2
Aizsargparklājumus	TC
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C
Shock Resistance	30 gn IEC 68-2-27
Vibration Resistance	5 gn 10...150 Hz)IEC 68-2-6

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	11 cm
1. Iepakojuma Platums	6,5 cm
1. Iepakojuma Garums	6,5 cm
1. Iepakojuma Svars	296 g

Līguma garantija

Garantija

18 months

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)


Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Dimensions Drawings

Body

Front Mounting “Multi-Fixing”, 2 or 4 Screws




a 123 mm/4.84 in.


a1 147 mm/5.79 in.

Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)



Angular Position of Switch



Switching Program



Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

