

Produkta datu lapa

Specifikācijas



differential thermal overload relay,
 TeSys K, 0.36...0.54A, class 10A

LR2K0304

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta Nosaukums	TeSys LRK
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Differential thermal overload relay
Ierīces Īsais Nosaukums	LR2K
Relay Application	Motor protection
Produktu Saderība	LP1K LC7K LP4K LC1K
Tīkla Veids	AC DC
Thermal Overload Class	Class 10A IEC 60947-4-1
Thermal Protection Adjustment Range	0,36...0,54 A
[Ui] Rated Insulation Voltage	Strāvas ķēde 690 V BS 4941 Strāvas ķēde 690 V IEC 60947 Strāvas ķēde 750 V VDE 0110 group C Strāvas ķēde 600 V CSA C22.2 No 14

Papildinošs

Tīkla Frekvence	<= 400 Hz
Montāžas Stiprinājums	Under contactor Plāksne, with specific accessories Rail, with specific accessories
Papildkontakta Veids	1 NO + 1 NC
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	6 A signalling circuit
[Ue] Rated Operational Voltage	<= 690 V strāvas ķēde 690 V AC AC-15 signalling circuit 250 V DC DC-13 signalling circuit
Associated Fuse Rating	6 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660 6 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Power Dissipation Per Pole	2 W
Phase Failure Sensitivity	Yes IEC 60947-4-1
Local Signalling	Trip indicator dzeltens)
Control Type	Sarkans spiedpoga trip test function Zils spiedpoga stop and manual reset selector switch manual or automatic reset

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Connections - Terminals	screw clamp terminals 1 1,5...4 mm ² ciets screw clamp terminals 2 1,5...4 mm ² ciets screw clamp terminals 1 0,75...4 mm ² elastīgs without cable end screw clamp terminals 2 0,75...4 mm ² elastīgs without cable end screw clamp terminals 1 0,34...2,5 mm ² elastīgs with cable end screw clamp terminals 2 0,34...1,5 mm ² elastīgs with cable end
Tightening Torque	1,3 N.m screw clamp terminals Philips No 2 1,3 N.m screw clamp terminals flat Ø 6 mm 1,3 N.m screw clamp terminals pozidriv No 2
Augstums	58 mm
Platums	45 mm
Dzīļums	65 mm
Neto Svars	0,145 kg

Vide

Standarti	IEC 60947 NF C 63-650 VDE 0660 BS 4941
Produkta Sertifikācija	UL CSA UKCA
Protective Treatment	TC IEC 60068 TC DIN 50016
Ip Aizsardzības Pakāpe	IP2X atbilst IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-20...55 °C without derating IEC 60947 -30...60 °C with derating IEC 60947
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C
Operating Altitude	2000 m without derating
Fire Resistance	850 °C IEC 60695-2-1
Flame Retardance	V1 UL 94 Requirement 2 NF F 16-101 Requirement 2 NF F 16-102
Mechanical Robustness	Shocks NO contact10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27 Shocks NC contact10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27 Vibrations NO contact2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Vibrations NC contact2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	8,5 cm
1. Iepakojuma Platums	7,2 cm
1. Iepakojuma Garums	4,8 cm
1. Iepakojuma Svars	156,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	S02
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	41
2. Iepakojuma Augstums	15,0 cm
2. Iepakojuma Platums	30,0 cm
2. Iepakojuma Garums	40,0 cm

2. Iepakojuma Svars	6,742 kg
---------------------	----------

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu

 Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu