

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Miniature circuit breaker (MCB),
Multi9 C60SP, 3P, 10A, D curve,
10kA (UL1077), 10kA (IEC/EN
60947-2)

M9F23310

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta Nosaukums	Multi9 C60
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Miniature circuit-breaker
Ierīces Īsais Nosaukums	C60SP
Ierīces Pielietojums	Distribution
Polu Skaits	3P
Number Of Protected Poles	3
[In] Nominālā Strāva	10 A atbilstoši 25 °C atbilst EN/IEC 60947-2
Tīkla Veids	AC
Atslēgšanas Tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes Kods	D
Breaking Capacity	14 kA AIR 240 V AC UL 1077 14 kA AIR 240 V AC CSA C22.2 No 235 10 kA AIR 480Y/277 V AC UL 1077 10 kA AIR 480Y/277 V AC CSA C22.2 No 235 6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2 10 kA Icu 415 V AC EN/IEC 60947-2 20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2 6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2 10 kA Icu 415 V AC GB 14048.2 20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2
Suitability For Isolation	Yes EN/IEC 60947-2
Standarti	EN/IEC 60947-2 GB 14048.2 UL 1077 CSA C22.2 No 235
Produkta Sertifikācija	IEC CCC UR CSA

Papildinošs

[Ue] Rated Operational Voltage	240 V AC 50/60 Hz 415 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnetic Tripping Limit	12 x In +/- 20 % AC
[Ics] Rated Service Breaking Capacity	4,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 15 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 4,5 kA 75 % GB 14048.2 - 440 V AC 7,5 kA 75 % GB 14048.2 - 415 V AC 15 kA 75 % GB 14048.2 - 240 V AC

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādā produktu, lai turpinātu.

[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC EN/IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kVEN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Yes
Vadības Veids	Toggle
Lokālā Signalizēšana	ON/OFF indication
Montāžas Veids	Clip-on
Montāžas Stiprinājums	DIN sliede
9 Mm Atstarpe	6
Augstums	81 mm
Platums	54 mm
Dziļums	72 mm
Krāsa	Pelēks
Mehāniskā Izturība	20000 cikli
Electrical Durability	10000 cikli
Provision For Padlocking	Padlockable
Connections - Terminals	Tunnel type terminal top or bottom) 1...25 mm² AWG 18...AWG 8) - stingrs Tunnel type terminal top or bottom) 1...16 mm² AWG 18...AWG 8) - elastīgs ar uzgali Tunnel type terminal top or bottom) 1...16 mm² AWG 18...AWG 8) - elastīgs
Wire Stripping Length	14 mm for top or bottom connection
Tightening Torque	2,5 N.m top or bottom
Earth-Leakage Protection	Without

Vide

Ip Degree Of Protection	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3 EN/IEC 60947-2
Tropicalisation	2 IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % 55 °C
Darbības Augstums	0...2000 m
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaits 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	7,5 cm
1. Iepakojuma Platums	5,4 cm
1. Iepakojuma Garums	8,5 cm
1. Iepakojuma Svars	332,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaits 2. Iepakojumā	4
2. Iepakojuma Augstums	8,0 cm

2. Iepakojuma Platums	9,0 cm
2. Iepakojuma Garums	22,5 cm
2. Iepakojuma Svars	1,375 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	48
3. Iepakojuma Augstums	30,0 cm
3. Iepakojuma Platums	30,0 cm
3. Iepakojuma Garums	40,0 cm
3. Iepakojuma Svars	16,954 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

✓ Nesatur Dzīvsudrabu

✓ Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

✓ Halogēnus Nesaturošs Produkts

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vietas deklarācijai informatīva nozīme.
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei