

# Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pilot light, Harmony XB4,metal, orange, 22mm, universal LED, plain lens, 230...240V AC

XB4BVM5

## Galvenā

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Produkta Sērija                 | Harmony XB4             |
| Produkta Vai Sastāvdaļas Veids  | Pilot light             |
| Ierīces Īsais Nosaukums         | XB4                     |
| Bezel Material                  | Chromium plated metal   |
| Fixing Collar Material          | Zamak                   |
| Mounting Diameter               | 22,5 mm                 |
| Head Type                       | Standard                |
| Daudzums Nedalāms               | 1                       |
| Shape Of Signaling Unit Head    | Round                   |
| Cap/Operator Or Lens Colour     | Orange                  |
| Operator Additional Information | With plain lens         |
| Gaismas Avots                   | Universal LED           |
| Spuldzes Savienojums            | Integral LED            |
| Gaismas Avota Krāsa             | Orange                  |
| [Us] Rated Supply Voltage       | 230...240 V AC 50/60 Hz |

## Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augstums                               | 47 mm                                                                                                                                           |
| Platums                                | 30 mm                                                                                                                                           |
| Dziļums                                | 54 mm                                                                                                                                           |
| Terminals Description Iso N°1          | (X1-X2)PL                                                                                                                                       |
| Neto Svars                             | 0,08 kg                                                                                                                                         |
| Resistance To High Pressure Washer     | 7000000 Pa 55 °C 0.1 m                                                                                                                          |
| Connections - Terminals                | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end IEC 60947-1<br>Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end IEC 60947-1 |
| [UI] Rated Insulation Voltage          | 250 V 3)IEC 60947-1                                                                                                                             |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 4 kV IEC 60947-1                                                                                                                                |
| Signāla Veids                          | Steady                                                                                                                                          |
| Strāvas Patēriņš                       | 14 mA                                                                                                                                           |
| Service Life                           | 100000 h at rated voltage and 25 °C                                                                                                             |
| Surge Withstand                        | 1 kV IEC 61000-4-5                                                                                                                              |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzesiet kādu produktu, lai turpinātu.

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Ierices Komplektācija | Nokomplektēts produkts |
| Supply Voltage Limits | 195...264 V AC         |

## Vide

|                                          |                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsargparklājumus                       | TH                                                                                                                          |
| Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Electrical Shock Protection Class        | Class I IEC 60536                                                                                                           |
| Ip Degree Of Protection                  | IP66 IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                     |
| Nema Degree Of Protection                | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| Triecienizturības Klase (Ik)             | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                |
| Standarti                                | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Produkta Sertifikācija                   | CSA<br>UL sarakstā                                                                                                          |
| Vibration Resistance                     | 5 gn 12...500 Hz)IEC 60068-2-6                                                                                              |
| Shock Resistance                         | 30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27          |
| Resistance To Fast Transients            | 2 kV IEC 61000-4-4                                                                                                          |
| Resistance To Electromagnetic Fields     | 10 V/m IEC 61000-4-3                                                                                                        |
| Resistance To Electrostatic Discharge    | 6 kV on contact (on metal parts) IEC 61000-4-2<br>8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-4-2                      |
| Electromagnetic Emission                 | Class B IEC 55011                                                                                                           |

## Iepakošanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā Iepakojuma Vienības Tips | PCE       |
| Vienību Skaits 1. Iepakojumā   | 1         |
| 1. Iepakojuma Augstums         | 3,400 cm  |
| 1. Iepakojuma Platums          | 5,400 cm  |
| 1. Iepakojuma Garums           | 8,800 cm  |
| 1. Iepakojuma Svars            | 80,000 g  |
| Otrā Iepakojuma Vienības Tips  | S03       |
| Vienību Skaits 2. Iepakojumā   | 150       |
| 2. Iepakojuma Augstums         | 30,000 cm |
| 2. Iepakojuma Platums          | 30,000 cm |
| 2. Iepakojuma Garums           | 40,000 cm |
| 2. Iepakojuma Svars            | 12,585 kg |
| Trešā Iepakojuma Vienības Tips | P06       |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Vienību Skaits 3. Iepakojumā | 1200       |
| 3. Iepakojuma Augstums       | 77,000 cm  |
| 3. Iepakojuma Platums        | 80,000 cm  |
| 3. Iepakojuma Garums         | 60,000 cm  |
| 3. Iepakojuma Svars          | 109,180 kg |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Ilgtspējības nodaļa



**Green Premium™** marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO<sub>2</sub> produktiem.

**Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata** ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība   RoHS/REACH

## Labklājības veikspēja

 Nesatur Dzīvsudrabu


 Informācija Par Rohs Izņēmumiem   [Jā](#)

## Sertifikācijas un standarti

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Regula                    | <a href="#">REACH deklarācija</a>                                                                                                                                  |
| Es Rohs Direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Ķīnas Rohs Regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS deklarācija</a>                                                                                                                             |
| Vides Informācijas Publiskošana | <a href="#">Produkta ietekme uz vidi</a>                                                                                                                           |
| Weee                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |
| Cirkularitātes Profils          | <a href="#">Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu</a>                                                                                                          |

Dimensions Drawings

Dimensions



- e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
- b : 30 mm / 1.18 in.
- c : 46.5 mm / 1.83 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <div>(1) Diameter on finished panel or support</div> <div>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</div> <div>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</div> <div>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm<sup>+0.4</sup><sub>0</sub> / 0.88 in.<sup>+0.016</sup><sub>0</sub>)</div> <div>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</div> <div>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</div> |                                 |