

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Viena kontakta bloks, Harmony XALD, XALK, sudraba sakausējums, stiprinājums aizmugurē, skrūvju spaile, 1NO

ZENL1111

Galvenā

Produkta Sērija	Harmony XAL Harmony XAPS
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Contact block
Ierīces Īsaais Nosaukums	ZENL
Produkta Mērķa Pielietojums	For XB5 Ø 22 mm control and signalling units For XAPS control station
Mounting Of Block	Rear mounting
Daudzums Nedalāms	5
Kontaktlīgšanas Tips	1 NO

Papildinošs

Assembly Style	For customer assembly
Neto Svars	0,015 kg
Contact Operation	Slow-break
Positive Opening	Without
Operating Travel	2,6 mm NO changing electrical state) 4,3 mm total travel)
Operating Force	2,3 N NO changing electrical state
Operating Torque	0,05 N.m NO changing electrical state
Mehāniskā Izturība	10000000 cikli
Connections - Terminals	Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end IEC 60947-1 Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end IEC 60947-1
Tightening Torque	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Shape Of Screw Head	Krusts Philips no 1 Krusts pozidriv No 1 Slotted flat Ø 4 mm Slotted flat Ø 5.5 mm
Kontaktlīgšanas Materiāls	Silver alloy (Ag/Ni)
Maximum Resistance Across Terminals	25 MOhm
Short-Circuit Protection	10 A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] Rated Insulation Voltage	600 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV IEC 60947-1

Ir sasmēgts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādū produktu, lai turpinātu.

[Ie] Rated Operational Current	3 A 240 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1
Electrical Durability	1000000 cikli, AC-15, 2 A 230 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, AC-15, 3 A 120 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, AC-15, 4 A 24 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, DC-13, 0,2 A 110 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, DC-13, 0,5 A 24 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Electrical Reliability	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V 1 mA in clean environment IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V 5 mA IEC 60947-5-4
Papildus Informācija	Mounting on integrated plate in the box
Electrical Composition Code	SR1 3) SR2 2) MR1 2)

Vide

Aizsargparklājumus	TH
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā Gaisa Temperatūra Darbībai	-40...70 °C
Ip Degree Of Protection	IP20 IEC 60529
Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Vibration Resistance	5 gn 12...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock Resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	1,000 cm
1. Iepakojuma Platums	3,000 cm
1. Iepakojuma Garums	3,500 cm
1. Iepakojuma Svars	9,000 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	BB1
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	5
2. Iepakojuma Augstums	4,500 cm
2. Iepakojuma Platums	5,500 cm
2. Iepakojuma Garums	6,000 cm
2. Iepakojuma Svars	53,000 g
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	S03
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	800
3. Iepakojuma Augstums	30,000 cm

3. Iepakojuma Platums	30,000 cm
3. Iepakojuma Garums	40,000 cm
3. Iepakojuma Svars	8,813 kg

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

- ✓

Nesatur Reach Svhc
- ✓

Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
- ✓

Nesatur Dzīvsudrabu
- ✓

Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)

Sertifikācijas un standarti

Reach Regula	REACH deklarācija
Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Weee	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu