

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Repartidor Linergy DP 4 polos 250 A para Compact NSX, INS - 9 salidas por fase

04034

! Descatalogado el: 4 mar 2024

! Descontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Bloque de distribución
Nombre Del Producto	Linergy DS
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma P cofret Prisma Prisma PH cofret Prisma Prisma Pack 250 cofret
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de distribución de corriente
Grado De Protección Ip	IPxx B

Opcionales

Tipo De Montaje	Placa soporte Prisma Carril DIN
-----------------	------------------------------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Equipo Instalado	EasyPact fijo CVS100...160 sin maneta horizontal EasyPact fijo CVS250 sin maneta horizontal EasyPact fijo CVS100...160 sin mando rotativo horizontal EasyPact fijo CVS250 sin mando rotativo horizontal EasyPact fijo CVS100...160 con maneta horizontal EasyPact fijo CVS250 con maneta horizontal EasyPact fijo CVS100...160 con mando rotativo horizontal EasyPact fijo CVS250 con mando rotativo horizontal EasyPact fijo CVS100...160 sin maneta vertical EasyPact fijo CVS250 sin maneta vertical EasyPact fijo CVS100...160 sin mando rotativo vertical EasyPact fijo CVS250 sin mando rotativo vertical EasyPact fijo CVS100...160 con maneta vertical EasyPact fijo CVS250 con maneta vertical EasyPact fijo CVS100...160 con mando rotativo vertical EasyPact fijo CVS250 con mando rotativo vertical Compact fijo INS250 mando rotativo horizontal Compact fijo INS250 mando rotativo vertical Compact fijo INS250 mando lateral vertical Compact fijo INV100 mando rotativo horizontal Compact fijo INV250 mando rotativo horizontal Compact fijo INV250 mando lateral vertical Compact fijo INV250 mando rotativo vertical Compact fijo NSX100...250 y ammeter sin maneta horizontal Compact fijo NSX100...160 sin maneta horizontal Compact fijo NSX250 sin maneta horizontal Compact fijo NSX250 con maneta horizontal Compact fijo NSX100...160 con maneta horizontal Compact fijo NSX100...160 sin mando rotativo horizontal Compact fijo NSX250 sin mando rotativo horizontal Compact fijo NSX100...160 con mando rotativo horizontal Compact fijo NSX250 con mando rotativo horizontal Compact fijo NSX100...160 sin telemandado horizontal Compact fijo NSX250 sin telemandado horizontal Compact conexión NSX100...160 sin maneta horizontal Compact conexión NSX250 sin maneta horizontal Compact fijo NSX100...160 sin maneta vertical Compact fijo NSX250 sin maneta vertical Compact fijo NSX100...160 con maneta vertical Compact fijo NSX250 con maneta vertical Compact fijo NSX100...160 sin mando rotativo vertical Compact fijo NSX250 sin mando rotativo vertical Compact fijo NSX100...160 con mando rotativo vertical Compact fijo NSX250 con mando rotativo vertical Compact fijo INV100 mando rotativo vertical Compact fijo INV200 mando rotativo vertical Compact fijo INV160 mando rotativo horizontal Compact fijo INV160 mando rotativo vertical Compact fijo INV200 mando rotativo horizontal
Número De Polos	4P
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	690 V CA
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	250 A 40 °C
[Icw] Corriente Temporal Admisible	8.5 kA 1 s
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	30 kA
I²t En Activación	72250000 A².s
Conexiones - Terminales	Suministro conexión directa 120 mm² Distribución terminal de resorte por fase 6 4...10 mm² Flexible Distribución terminal de resorte por fase 3 6...16 mm² Flexible Distribución terminal de resorte por fase 6 4...10 mm² rígido Distribución terminal de resorte por fase 3 6...16 mm² rígido
Altura	140 mm
Anchura	140 mm
Profundidad	64 mm

Peso Del Producto	0.96 kg
-------------------	---------

Ambiente

Grado De Contaminación	3
Categoría De Sobretensión	III
Resistencia Al Filamento Incandescente	960 °C IEC 60695-2-11
Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 en interior de Prisma IEC 61439-2 en interior de Prisma
Certificaciones De Producto	ASEFA
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.8 cm
Paquete 1 Ancho	14.5 cm
Paquete 1 Longitud	15.8 cm
Paquete 1 Peso	950.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15.5 cm
Paquete 2 Ancho	29.0 cm
Paquete 2 Longitud	34.0 cm
Paquete 2 Peso	9.55 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	200
Paquete 3 Altura	94.0 cm
Paquete 3 Ancho	80.0 cm
Paquete 3 Longitud	60.0 cm
Paquete 3 Peso	192.0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.