

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Repartidor Linergy DX 4 polos 63 A, 12 salidas por fase (inferior)

04041

! Descatalogado el: 18 ene 2023

! Descontinuado

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Prisma Plus Sistema P Prisma Plus Sistema G
Tipo De Producto O Componente	Bloque de distribución
Nombre Del Producto	Linergy DX
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Pack 160 Prisma Prisma Pack 250
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial
Grado De Protección Ip	IPxx B

Opcionales

Localización De Conexión	Inferior
Tipo De Montaje	Carril DIN
Número De Polos	4P
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	440 V CA
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	CA
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	63 A 40 °C
Corriente Nominal (In)	63 A 40 °C
Conexiones - Terminales	Suministro terminal tipo túnel 16 mm² Flexible Suministro terminal tipo túnel 25 mm² rígido Distribución terminal de resorte Fase 12 2.5...6 mm² Flexible Distribución terminal de resorte Fase 12 2.5...6 mm² rígido Distribución terminal de resorte neutro 12 2.5...6 mm² Flexible Distribución terminal de resorte neutro 12 2.5...6 mm² rígido
Pasos De 9 Mm	8
Número Total De Módulos De 18 Mm	4
Peso Del Producto	0.29 kg

Ambiente

Grado De Contaminación	3
Resistencia Al Filamento Incandescente	960 °C IEC 60695-2-11
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	IEC 60947-7-1
	IEC 61439-2
	IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.6 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10.4 cm
Paquete 1 Peso	316 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.