

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Contador de energía iEM3355 - 125 A - Modbus - 1 ED - 1 SD - multitarifa

A9MEM3355

Principal

Gama	Acti 9
Range of product	Acti 9 iEM3000
Nombre corto del dispositivo	IEM3355
Tipo de producto o componente	Medidor de energía

Opcionales

Número de polos	3P + N 1P + N 3P
Tipo de medición	Energía activa y reactiva Potencia activa y reactiva Corriente Tensión
Tipo de medición	Energía activa, reactiva y aparente activa (firmado, de cuatro cuadrantes)
Aplicación del dispositivo	Multi-tarifa Facturación sub Contador parcial
Clase de precisión	Clase 1 energía activa IEC 62053-21 Clase 1 energía activa IEC 61557-12 Clase B energía activa EN 50470-3
Input type	entrada directa
[In] corriente nominal	125 A
Tensión nominal	100...277 V 173...480 V
Frecuencia de red	50 Hz 60 Hz
Tipo de tecnología	Electrónico
Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Velocidad de muestreo	32 muestras/ciclo
Corriente de medición	0...125 A
Capacidad máxima de medida	99999999.9 kWh
Tariff input	Tarifa 4
Protocolo de puerto de comunicaciones	Modbus RTU 9,6, 19,2 y 38,4 kbaudios Par/Impar o ninguna 4000 V
Soporte del puerto de comunicación	Bornero de tornillo RS485

Señalizaciones en local	Verde piloto indicador encendido Amarillo parpadeo LED comprobación de la exactitud alarma sobrecarga Amarillo piloto indicador comunicaciones activas en o puerto Modbus (Modbus)
Número de entradas	1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Número de salidas	1 digital (estático)
Tensión de salida	5...40 V DC@50 mA
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
Conexiones - terminales	terminales de tornillo 50 mm ²
Categoría de sobretensión	III
Normas	IEC 61010 IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-23 UL 61010-1 IEC 62053-21
Certificaciones de producto	CE IEC 61010 seguridad CE EN 61557-12 power monitor CE IEC 61326-1 EMC CULus UL 61010 seguridad CULus ANSI C12.20 sub-meter EAC sub-meter RCM NMI M 6-1 sub-meter UL MID EN 50470-3 sub-meter MID EN 62052 sub-meter

Ambiente

Grado de protección IP	Panel frontal IP40 IEC 60529 Cuerpo IP20 IEC 60529
Grado de contaminación	2
Humedad relativa	5...95 % 50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C MID -25...60 °C NMI -25...60 °C IEC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	< 2000 m
Color	Blanco
Pasos de 9 mm	14
Anchura	126 mm
Altura	103.2 mm
Profundidad	69.3 mm

Unidades embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	680 g
Paquete 1 Altura	8.5 cm
Paquete 1 ancho	11 cm
Paquete 1 Largo	13 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03

Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	11564 g
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	384
Paquete 3 Peso	286536 g
Paquete 3 Altura	800 mm
Paquete 3 Ancho	1200 mm
Paquete 3 Largo	1100 mm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto