

Ficha técnica del producto

Especificaciones



alimentación modo conmutador
regul. - 1 o 2 fases - 100-240 V CA
- 5 V - 4 A

ABL8MEM05040

! Descatalogado el: 23 jul 2021

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Modicon Premium
Tipo De Producto O Componente	Alimentación
Tipo Fuente De Alimentación	Modo de encendido regulado
Nominal Input Voltage	100...240 V AC fase a fase L1-L2 100...240 V AC monofásica N-L1 120...250 V CC
Potencia Nominal En W	20 W
Tensión De Salida	5 V CC
Corriente De Salida De Alimentación	4 A

Opcionales

Barras De Separación	85...264 V CA
Tipo De Protec. De Entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Corriente De Entrada	20 A
Pasos De 18 Mm	0.5 at 5 V DC
La Ranura Para Destornillador	75 %
Output Voltage Adjustment	4,75...6,25 V ajustable
Disipación De Potencia En W	6.7 W
Consumo De Corriente	0.35 A 240 V AC 0.55 A 100 V AC
Fluctuación Residual	250 mV
Tipo De Protección De Salida	Contra cortocircuitos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo tornillo 2 x 0,14...2 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión entrada Terminales de tipo tornillo 4 x 0,14...4 x 2,5 mm² AWG 26...AWG 14 conexión salida
Led De Estado	1 LED (verde) tensión de salida
Profundidad	59 mm
Altura	100 mm
Anchura	54 mm
Peso Del Producto	0.195 kg
Acoplamiento De Salida	Paralelo En serie
Marcado	CE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Soporte De Montaje	carril simétrico DIN de 35 x 15 mm carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm panel 2 tornillos, diámetro: 4 mm
Posición De Funcionamiento	Vertical
Suministro	SELV EN/IEC 60950-1 SELV EN/IEC 60204-1 SELV IEC 60364-4-41
Fuerza Dieléctrica	3000 V between input and output

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/IEC 62368-1
Certificaciones De Producto	EAC TUV 60950-1 RCM KC CCSAus CSA 22-2 N.º 950 CULus 508
Características Ambientales	EMC EN 55022 clase B EMC EN 61000-6-3 EMC EN/IEC 61000-6-2 EMC EN/IEC 61204-3 Segur. EN/IEC 60950-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 EN/IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C sin mounting position A < 2000 m 55...70 °C con mounting position A < 2000 m

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil