

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS 500 de APC (beige)

BK500

ⓘ Descontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	300 W
Potencia Nominal En Va	500 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output Connection Type	3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1.83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Equipo Suministrado	DC con software Abrazaderas para administración de cables manual de usuario Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 h
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	7.0 Ah
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	10 W nominal
Battery Power In Vah	106 VAh lector de tarjetas 78 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	4...6 año(s)

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Batería De Repuesto	RBC2 
Battery Graph Comments	Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Duración Prolongable	0

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Beige
Altura	16.5 cm
Anchura	9.1 cm
Profundidad	28.4 cm
Peso Del Producto	6.27 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (**))
Barras De Separación	98...140 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	300 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	De reserva
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Corriente De Salida Máxima	10 A
Maximum Configurable Power In Va	500 VA
Tiempo De Transferencia	Típico 8 ms: Máximo 12 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL Cargador de baterías para California (CEC) ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) Industria Canadá
-----------------------------	--

Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$100.000
-----------------------------------	------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Nivel Acústico	45 dBA
Disipación De Calor	24 Btu/h

Comunicaciones y manejo

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	480 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Clasificación De Tolerancia De Tensión	300 V

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26.3 cm
Paquete 1 Ancho	35.7 cm
Paquete 1 Longitud	17.5 cm
Paquete 1 Peso	6.95 kg
Scc14	10731304016301

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 3 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiente en términos energéticos Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones de entorno

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)