

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Varplus Can, 7.5 KVAR-240V-60Hz

BLRCH063A075B24

! Descatalogado el: 13 abr 2024

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

Principal

Gama De Producto	PowerLogic
Tipo De Producto O Componente	Sensor de gas pesado
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Nombre De Serie	HDuty
Contenido De Armónicos De La Red	<= 20 %
Electrical Parameters	6.3 kvar 240 V 50 Hz 7.5 kvar 240 V 60 Hz 7.4 kvar 260 V 50 Hz 8.8 kvar 260 V 60 Hz
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un 8 horas en 24 horas
Continuous Overcurrent Capacity	1.8 x In
Tensión Nominal	240...260 V CA 50/60 Hz

Opcionales

Pérdidas Dieléctricas	< 0.2 W/kvar
Pérdidas De Potencia	< 0,5 W/kVAr
Tolerancia Sobre O Valor De La Capacidad	- 5 % a 10 %
Test De Tensión	2.15 Un CA entre terminales 10 s <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s >= 660 V - 6 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s
Corriente De Inserción	250 x In
Cantidad De Operaciones Por Año	7000
Vida Útil En Horas	130000 h
Material Dieléctrico	Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al resistencia y perfil especial, borde especial (wave cut)
Material Impregnado	Sin PCB resina seca PUR Biodegradable
Tipo De Instalación	Instalación interior
Conexiones - Terminales	Terminal tipo Clamptite
Tipo De Montaje	Vertical / horizontal
Diámetro	90 mm
Altura	242 mm
Peso Del Producto	1.6 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Normas	IEC 60831-1 IEC 60831-2
Grado De Protección Ip	IP20
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Clasif. De Temperatura	D
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Humedad Relativa	95 %

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28.5 cm
Paquete 1 Ancho	11 cm
Paquete 1 Longitud	11.8 cm
Paquete 1 Peso	1.3 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	29 cm
Paquete 2 Ancho	29 cm
Paquete 2 Longitud	39 cm
Paquete 2 Peso	7.5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
N♦♦Mero De Unidades En El Paquete 3	6
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9.5 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.