


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termin aliment trafo aceite N1 CO+ cuadro - 2500A - 3L+N+PE - estándar

KTC2500ER41

Principal

Gama	Canalis
Nombre Del Producto	KT
Tipo De Producto O Componente	Straight feeder trunking ((*))
Nombre Corto Del Dispositivo	KTC
Aplicación Del Dispositivo	Feeder length ((*))
Alimentación	Switchboard ((*)) Oil-immersed transformer ((*))
Material	Cobre
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	2500 A 35 °C
Posición De Neutro	Derecha
Earth Conductor	Tierra estándar
Short-Circuit Level	Versión estándar
Equipo Suministrado	Trunking unit ((*))

Opcionales

Material De Carcasa	Polyester film ((*))
Material De Contactos	Copper ((*))
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	80 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	176 kA
Campo Magnético Radiado	1.3 µT
Límite Térmico	6400000 kA².s
Thdi	33...100 % 1600 A 15...33 % 2000 A 0...15 % 2500 A
Maximum Voltage Drop	0.0018 V 0.8 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud 0.0015 V 1 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud 0.0018 V 0.9 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud 0.0018 V 0.7 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Tipo De Montaje	Placa
Polarity	3L + N + PE

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Salidas De Derivación	0
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Tipo De Dimensión	Fijar
Paso De Conexión	115 mm
Anchura	545 mm
Profundidad	350 mm
Altura	1 235 mm
Color	Blanco RAL 9001
Carga Lineal	60 kg/m

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP55 IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C 100% de In 35...40 °C 95 % of In ((*)) 40...45 °C 90 % of In ((*)) 45...50 °C 84 % of In ((*)) 50...55 °C 79 % of In ((*))

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35.0 cm
Paquete 1 Ancho	55.0 cm
Paquete 1 Longitud	45.0 cm
Paquete 1 Peso	32.6 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

