

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys LT3 - Dispositivos de control de rearme automático - 115 V - 1 NC

LT3SE00F

 Descatalogado el: 29 ago 2022

 Descontinuado

Principal

Gama De Producto	LT3
Nombre Corto Del Dispositivo	LT3SE
Tipo De Producto O Componente	Unidades de protección del termistor
[Uc] Control Circuit Voltage	115 V CA 50/60 Hz
Resetear	Rearme automático

Opcionales

Límites De Tensión Del Circuito De Control	0.85...1.1 Uc
Tipo De Contactos Y Composición	1 NC tensión única
[Ith] Corriente Térmica Convencional	5 A reles control salida
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	500 V CA reles control salida
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	250 V CA 50/60 Hz reles control salida
Función De Señalización	Sin
Tipo De Control	Puesta a cero automática
Intercambiabilidad De Sondas	Etiqueta marca A IEC 60034-11
Consumo De Mantenimiento En W	1 W
Consumo De Mantenimiento En Va	2.5 VA
Resistencia	1500...1650 Ohm restablecer 2700...3100 Ohm desconexión
Número De Sondas	0...6
Tensión De Entrada	< 2.5 V 1500 Ohm para sonda < 7,5 V 4000 Ohm para sonda IEC 60034-11
Resistencia De Detección De Cortocircuito	20 Ohm
Condiciones De Uso	Conexión de sondas 400 m 1 mm² Conexión de sondas 300 m 0.75 mm²
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	2.5 kV
Potencia Nominal En Va	100 VA 220 V 500000 ciclos
Poder De Corte	2 A 24 V DC DC-13 3 A 250 V CA AC-16 6 A 120 V CA AC-16

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conexiones - Terminales	Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 0.75...2.5 mm² Flexible con Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 0.75...2.5 mm² sólido con Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 1...2.5 mm² Flexible sin Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 1 1...2.5 mm² sólido sin Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 0.75...2.5 mm² Flexible con Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 0.75...2.5 mm² sólido con Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 1...2.5 mm² Flexible sin Circuito de alimentación conector de tipo de jaula 2 1...2.5 mm² sólido sin
Tightening Torque (*)	0.8 N.m
Altura	100 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	100 mm
Peso Del Producto	0.22 kg

Ambiente

Normas	IEC 60947-8 IEC 60034-11 VDE 0660
Grado De Protección Ip	IP20 IEC 60529 IP20 VDE 0106
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura Ambiente	-40...85 °C IEC 60068-2-2 -40...85 °C IEC 60068-2-2
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1500 m sin reducción de la potencia nominal por temperatura > 1500...3000 m con reducción de la potencia nominal por temperatura
Resistencia A Las Vibraciones	1 gn 25...150 Hz IEC 60068-2-6 2.5 gn 2...25 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	5 gn 11 ms IEC 60068-2-27
Compatibilidad Electromagnética	Resistencia a descarga electrostática nivel_3 IEC 61000-4-2 Resistencia a transitorios rápidos nivel_3 IEC 61000-4-4 Resistencia frente a sobrevoltaje 1,2/50-8/20 nivel_4 IEC 61000-4-5 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos nivel_3 IEC 61000-4-3 Inmunidad frente a microrupturas y caídas de tensión IEC 61000-4-11

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.5 cm
Paquete 1 Ancho	10.3 cm
Paquete 1 Longitud	10.3 cm
Paquete 1 Peso	156.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	6.049 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio	
 Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.