

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MULTI9 C60 UL1077 3P 20 A

MG24541

! Descatalogado el: 8 sept 2020

! Fuera de servicio el: 22 sept 2020

! Descontinuado

Principal

Gama	Multi 9
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático en miniatura
Nombre Del Producto	Multi 9 C60BP
Nombre Corto Del Dispositivo	C60 UL1077
Aplicación Del Dispositivo	Distribución
Número De Polos Protegidos	3
Corriente Nominal (In)	20 A 25 °C
Tipo De Red	CA
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Apto Para Seccionamiento	Sí Icu

Opcionales

System Voltage	240 V 415 V 440 V
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Número De Polos	3P
Interrupt Rating	20 kA 10 kA 6 kA 5 kA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Código De Curva	D
Límite De Disparo Magnético	12 x In +/- 20% CA
Clase De Limitación	3 Icu
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	CA Icu
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV Icu
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta
Señalizaciones En Local	Indicación encendido/apagado
Tipo De Montaje	Carril DIN
Pasos De 9 Mm	6

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	81 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	73 mm
Peso Del Producto	0.33 kg
Color	Gris
Endurancia Mecánica	20000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos
Preparado Para Candado	Con candado
Conexiones - Terminales	terminal tipo túnel arriba o abajo 2.5...25 mm² AWG 14...AWG 4 rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	14 mm for arriba o abajo connection
Par De Apriete	2.5 N.m arriba o abajo

Ambiente

Normas	GB 14048.2 Icu UL 1077 CSA C22.2 No 235
Certificaciones De Producto	UR CSA CCC IEC
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3 Icu
Categoría De Sobretensión	IV
Tropicalización	2 IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-30...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...80 °C

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.588 cm
Paquete 1 Ancho	7.62 cm
Paquete 1 Longitud	8.128 cm
Paquete 1 Peso	349.266 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.