

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Longitud recta, Canalis KBB, 40A, 1 circuito, 3L+N+PE, compatible DALI, 3 salidas, 3m, blanco RAL9003

KBB40ED4303TW

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Corto Del Dispositivo	KBB
Tipo De Oferta	Advanced
Tipo De Producto O Componente	Longitud recta
Descrip. B. Distrib.	Elemento recto de distribución
Aplicación Del Dispositivo	Tomas de corriente de distribución Iluminación
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	40 A 35 °C
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	230...400 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + N + PE
Número De Circuitos	1
Número De Salidas De Derivación	3
Tipo De Control	Comunicación
Protocolo Del Puerto De Comunicación	DALI
Tipo De Montaje	Mediante tornillos

Opcionales

[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	0.94 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	9.6 kA
Límite Térmico	900 kA².s
Campo Magnético Radiado	2 pT
Thdi	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Maximum Voltage Drop	0.3 V 1 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud 0.28 V 0.9 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud 0.25 V 0.8 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud 0.22 V 0.7 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
Normas	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Anchura	30 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	46 mm
Longitud	3 m
Color	Blanco RAL 9003
Peso Del Producto	3.1 kg

Ambiente

Grado De Protección Ip	IP55 EN/IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to EN/IEC 62263
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C 100% de In 35...40 °C 96% de In 40...45 °C 93% de In 45...50 °C 89% de In 50...55 °C 85% de In

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.0 cm
Paquete 1 Ancho	5.0 cm
Paquete 1 Longitud	310.0 cm
Paquete 1 Peso	4.7 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	13.0 cm
Paquete 2 Ancho	314.0 cm
Paquete 2 Longitud	16.0 cm
Paquete 2 Peso	30.2 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

