

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 400A, 3 fases, 4 hilos, 30 polos, barra de cobre

NQ430L4C

Principal

Panelboard Type	Main lugs
Tipo De Producto O Componente	Entrelazar
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número De Espacios	30
Enclosure Nominal Height	1270.00 mm
Enclosure Nominal Width	508.00 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1 165.10 mm NEMA 3R/5/12
[In] Corriente Nominal	400 A
Corriente Interrumpida Nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Configuración De Cableado	4 cables
Number Of Phases	3 fases
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
Conexiones - Terminales	Terminal línea a línea AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio Terminal neutro AWG 1/0 ... 750 kcmil aluminio
Par De Apriete	31.07...33.90 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil 31.07...33.90 N.m 53.48...177.3 mm² AWG 1/0 ... 350 kcmil 62.14 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil 62.14 N.m 53.48...152 mm² AWG 1/0...300 kcmil 42.37 N.m 53.48...380 mm² AWG 1/0 ... 750 kcmil 42.37 N.m 53.48...152 mm² AWG 1/0...300 kcmil
Altura	1143.00 mm
Anchura	265.18 mm
Peso Del Producto	11.05 kg

Ambiente

Normas	UL CSA
--------	-----------

Unidades emabalaje

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16.0 cm
Paquete 1 Ancho	36.1 cm
Paquete 1 Longitud	127.0 cm
Paquete 1 Peso	11.75 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	106.68 cm
Paquete 2 Longitud	152.4 cm
Paquete 2 Peso	70.5 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas