


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de terminales de tierra -
4mm² nivelÚnico 1x1 tornillo -
amarillo verdoso

NSYTRV42PE

Principal

Gama	Lineryg
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto Del Dispositivo	TRV
Tipo De Bloque De Terminales	Tierra de protección
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	4 mm ²
Longitud	47.7 mm
Color	Amarillo verdoso
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Opcionales

Anchura	6.2 mm
Altura	47.5 mm
Conexiones - Terminales	1 terminal de tornillo hacia arriba 1 terminal de tornillo hacia abajo
Number Of Connections	2
Posición De Conexión	De lado
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0.14...6 mm ² sólido 0.2...4 mm ² Flexible con 0.14...6 mm ² Flexible sin
Par De Apriete	0.6...0.8 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Tipo De Herramienta	Conexión destornillador Desconexión destornillador
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 En Armario	0.01 a 1 MHz IEC 60250 0.01 a 1 MHz VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m IEC 60093 10000 MΩ•m VDE 0303-T30

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia De Superficie	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0 0.8 mm UL 94
Peso Del Producto	13.38 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Ambiente

Certificaciones De Producto	VDE ATEX LR CSA GL DNV EAC IEC-Ex cURus
Fuerza Dieléctrica	1000 V IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0.800 cm
Paquete 1 Ancho	4.800 cm
Paquete 1 Longitud	4.800 cm
Paquete 1 Peso	13.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5.000 cm
Paquete 2 Ancho	5.800 cm
Paquete 2 Longitud	32.000 cm
Paquete 2 Peso	678.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	10400
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	151.944 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas