

Ficha técnica del producto

Especificaciones



US-ACCUSINEPCS 120A 208-240V N

PCSP120D2N12

Principal

Gama De Producto	AccuSine 4LS
Nombre Del Producto	AccuSine PCSn
Tipo De Producto O Componente	Enlace activo

Opcionales

Network Type	3P
Network Configuration	3 o 4 cables
Tensión De Red	208...240 V CA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un
Neutral Correction	No provisto
Rms Output Current Rating	120 A
Potencia Reactiva	50 kvar 240 V CA 50/60 Hz
Operating Modes	Calefacción A mano Tracción
Installation Location	Interior
Montaje De Armario	De suelo
Tipo De Protección	Protección interrupt, autom,
Disconnect Type	Enclavamiento con puerta con mando rotativo
Interrupt Capacity	200 kA
Heat Dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad Electromagnética	EMC conducida Clase A EN 61000-6-4
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Localización De Conexión	Arriba o abajo

Ambiente

Enclosure Degree Of Protection	UL type 12 ((*))
Características Ambientales	En funcionamiento 3C2 IEC 60721-3-3 En funcionamiento 3S2 IEC 60721-3-3 Almacenamiento 3C3 IEC 60721-3-3 Almacenamiento 3S3 IEC 60721-3-3
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad Relativa	0...95 %
Pcba Protection	Conformal coated
Normas	CSA C22.2 No 60947-1-07 CSA C22.2 No 14 EN 60439-1 UL 60947-1 UL 508 EN 61000-6-4
Certificaciones De Producto	RCM CE cULus ABS
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Peso Del Producto	260 kg
Altura	2100 mm
Anchura	800 mm
Color	Gris claro RAL 7035
Profundidad	500 mm

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	210.0 cm
Paquete 1 Ancho	80.0 cm
Paquete 1 Longitud	50.0 cm
Paquete 1 Peso	190.509 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil