

Ficha técnica del producto

Especificaciones



US-ACCUSINEPCS 300A 208-240V N

PCSP300D2N12

Principal

Gama De Producto	AccuSine 4LS
Nombre Del Producto	AccuSine PCSn
Tipo De Producto O Componente	Enlace activo

Opcionales

Network Type	3P
Network Configuration	3 o 4 cables
Tensión De Red	208...240 V CA
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz detección automática
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un
Neutral Correction	No provisto
Rms Output Current Rating	300 A
Potencia Reactiva	124.7 kvar 240 V CA 50/60 Hz
Operating Modes	Tracción Calefacción A mano
Installation Location	Interior
Montaje De Armario	De suelo
Tipo De Protección	Protección interrupt, autom,
Disconnect Type	Enclavamiento con puerta con mando rotativo
Interrupt Capacity	200 kA
Heat Dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad Electromagnética	EMC conducida Clase A EN 61000-6-4
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Localización De Conexión	Arriba o abajo

Ambiente

Enclosure Degree Of Protection	UL type 12 ((*))
Características Ambientales	En funcionamiento 3C2 IEC 60721-3-3 En funcionamiento 3S2 IEC 60721-3-3 Almacenamiento 3C3 IEC 60721-3-3 Almacenamiento 3S3 IEC 60721-3-3
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad Relativa	0...95 %
Pcba Protection	Conformal coated
Normas	UL 508 EN 61000-6-4 CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14 UL 60947-1
Certificaciones De Producto	cULus ABS RCM CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Peso Del Producto	405 kg
Altura	2100 mm
Anchura	900 mm
Color	Gris claro RAL 7035
Profundidad	600 mm

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233.1 cm
Paquete 1 Ancho	119.4 cm
Paquete 1 Longitud	119.4 cm
Paquete 1 Peso	437.0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.