

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT PP 3P 80A 240V

QBL32080

! Descatalogado el: 6 sept 2023

! Descontinuado

Principal

Gama	PowerPact
Nombre Del Producto	PowerPact Q
Tipo De Producto O Componente	Interruptor automático
Aplicación Del Dispositivo	Distribución

Opcionales

[In] Corriente Nominal	80 A
Number Of Poles	3P
Tipo De Control	Maneta de maniobra
Código De Poder De Corte	B
Poder De Corte	10 kA 120/208 Y CA 50/60 Hz UL 10 kA 240 V CA 50/60 Hz UL
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	240 V CA 50/60 Hz UL
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	8 kV UL
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-magnético
Intensidad De Disparo Magnético	1800 A
Intensidad Magnética Mínima De Disparo	1000 A
Continuous Current Rating	80 %
Categoría De Empleo	Categoría A
Mechanical Durability	1000 ciclos pérdida de carga (pérdida de bobina) 5000 ciclos sin carga
Señalizaciones En Local	1 indicador de disparo verde
Modo De Montaje	Unit mount ((*)) Chasis de Lutze
Tipo De Montaje	Chasis de Lutze
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Lugs ((*)), load ((*)) Lugs ((*)), línea
Par De Apriete	28 N.m 25...150 mm² AWG 4...300 kcmil
Power Wire Stripping Length	22 mm
Altura	164.34 mm
Anchura	114.30 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	99.82 mm
Aplicación De Interruptor Automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Normas	UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000
Certificaciones De Producto	UL CSA NOM
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	40...70 °C

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14.127 cm
Paquete 1 Ancho	14.757 cm
Paquete 1 Longitud	24.765 cm
Paquete 1 Peso	2.16 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De RoHS	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas