

Ficha técnica del producto

Especificaciones



kit de entrada digital estándar - Advantys STB - 115 V CA - 2 E

STBDAI5230K

Principal

Gama De Producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo De Producto O Componente	Kit de entrada digital estándar
Composición Del Kit	STBXTS2110, conector de abrazadera de resorte de 5 terminales Base STBXBA2000 STBXTS1110, conector tipo tornillo de 5 terminales Módulo STBDAI5230
Número De Entrada Digital	2
Tensión De Entrada Digital	115 V
Tipo De Voltaje Entrada Discreto	CA

Opcionales

Barras De Separación	0...20 V en estado 0 74...132 V en estado 1
Tensión De Entrada Aceptable	132 V
Tensión Máxima Absoluta	200 V 20 ms
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Límites De Frecuencia Asignada De Empleo	47...63 Hz
Estado De Corriente 0 Garantizado	<= 2 mA
Estado Logico 1 Garantizado	>= 4 mA
Tiempo Respuesta	1.5 ms off-a-on 1.5 ms on-a-off
Tipo De Protección	Protección de alimentac. fusible integrado en PDM intervalo de tiempo 10 A Protección de entrada resistencia limitada
Aislamiento Entre Canales Y Bus Lógico	1780 V para 1 minuto
Intercamb. Frío	Sí
Hot Swapping	Sí para NIM estándar
Corriente Suministro Por Detector	<= 60 mA por canal
Compatibilidad Del Producto	Base de E/S STBXBA2000 Módulo de distribución de energía STBPDT2100/2105
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	115/230 V AC
Alimentación	Mód distribución energía
Consumo De Corriente	40 mA 5 V CC bus lógico
Marcado	CE
Categoría De Sobretensión	II

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Led De Estado	1 LED (verde) estado de módulo (RDY) 1 LED por canal (verde) estado de canal (IN1 a IN2) 1 LED (rojo) error de módulo (ERR)
Profundidad	65.1 mm
Altura	18.4 mm
Anchura	125 mm
Peso Del Producto	0.12 kg

Ambiente

Normas	EN/IEC 61131-2 tipo 1
Certificaciones De Producto	CSA NF UL
Grado De Contaminación	2 IEC 60664-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 IEC 61131-2 class 1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C sin
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	32...140 °F sin
Temperatura Ambiente	-40...85 °C sin
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...185 °F sin
Humedad Relativa	95 % 60 °C sin condensación
Resistencia A Las Vibraciones	3 gn 58...150 Hz carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn 58...150 Hz carril simétrico DIN de 35 x 15 mm +/-0.35 mm 10...58 Hz
Resistencia A Los Choques	30 gn 11 ms IEC 88 referencia 2-27

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	13 cm
Paquete 1 Peso	139 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	28
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.318 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	448
Paquete 3 Altura	75.0 cm
Paquete 3 Ancho	60.0 cm

Paquete 3 Longitud	80.0 cm
Paquete 3 Peso	70.72 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACh	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	