


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de terminales de paso - 2,5 mm² 24 A nivel único 1x1 Push-in - azul

NSYTRP22BL

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto Del Dispositivo	TRP
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de conexión
Tipo De Bloque De Terminales	Paso
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	2.5 mm ²
Longitud	48.5 mm
Color	Azul
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Opcionales

Anchura	5.2 mm
Altura	36.5 mm
Conexiones - Terminales	1 push-in hacia arriba 1 push-in hacia abajo
Number Of Connections	2
Posición De Conexión	Superior
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0.14...2.5 mm ² Flexible sin 0.14...4 mm ² sólido con 0.2...2.5 mm ² Flexible con 0.2...2.5 mm ² sólido sin
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	10 mm
Tipo De Herramienta	Conexión sin herramientas Desconexión destornillador plano
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	800 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
Corriente Nominal (In)	24 A EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A cURus

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Chromium-nickel steel: muelles
2 En Armario	0.01 a 1 MHz IEC 60250 0.01 a 1 MHz VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3.7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m IEC 60093 10000 MΩ•m VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0 0.8 mm UL 94
Peso Del Producto	7.2 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Ambiente

Certificaciones De Producto	GL IEC-Ex EAC CSA LR VDE ATEX cURus
Fuerza Dieléctrica	1000 V IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.000 cm
Paquete 1 Ancho	6.700 cm
Paquete 1 Longitud	27.200 cm
Paquete 1 Peso	6.200 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5.000 cm
Paquete 2 Ancho	6.700 cm
Paquete 2 Longitud	27.200 cm
Paquete 2 Peso	313.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01

Número De Unidades En El Paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	1.455 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas