

Ficha técnica del producto

Especificaciones



yellow station - 1 red mushroom
head pushbutton Ø40 key
relevador ase 1NO+1NC

XALK188E

Principal

Gama De Producto	Harmony XALK
Tipo De Producto O Componente	Estación de control completa
Nombre Corto Del Dispositivo	XALK
Destino Del Produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Aplicación Estación Control	Función apagado de emergencia Función de parada emergencia
Color De Base De La Envolvente	Gris claro RAL 7035
Color De Cubierta	Amarillo RAL 1021
Material	Polycarbonato
Perfil De Operador	1 pulsador de seta
Descripción De Operador	Red "STOP" 1 NO + 1 NC
Resetear	Liberación de llave
Composición De La Estación De Control	1 pulsador de cabeza redonda de U 40 mm rojo 1 NA + 1 NC sin marca
Funcionamiento De Contacto	Corte lento

Opcionales

Entrada De Cable	1 extractor para entrada de cable 0...14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 0...12 mm
Peso Del Producto	0.188 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Número De Llaves	455
Apertura Positiva	Con IEC 60947-5-1 anexo K
Recorrido De Funcionamineto	1.5 mm NC cambiando estado eléctrico 2.6 mm NA cambiando estado eléctrico 4.3 mm viaje total
Fuerza De Funcionamiento	44 N NC + a cambiando estado eléctrico
Endurancia Mecánica	300000 ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal IEC 60947-1
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m IEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
Material De Contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Protección Contra Cortocircuito	10 A fusible de cartuchos gG IEC 60947-5-1
(Lth) Corriente Térmica Convencional De Aire Libre	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV IEC 60947-1
(Le) Corriente Operacional	3 A 240 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1 0.1 A 600 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.27 A 250 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 0.55 A 125 V DC-13 Q600 IEC 60947-5-1 1.2 A 600 V AC-15 A600 IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	1000000 ciclos AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.2 A 110 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C 1000000 ciclos DC-13 0.5 A 24 V 3600 cyc/h 0.5 IEC 60947-5-1 anexo C
Montantes Funcionales	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V 1 mA IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V 5 mA IEC 60947-5-4

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Normas	UL 508 IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60947-5-4 IEC 60364-5-53 ISO 13850 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 12...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.7 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	7.0 cm
Paquete 1 Peso	195.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03

Número De Unidades En El Paquete 2	40
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	8.295 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil