

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Luz piloto monolítica, Harmony XB7, plástico, verde, 22 mm, LED integral, 24 V CA CC

XB7EV03BP

Principal

Gama De Producto	Harmony XB7
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto
Nombre Corto Del Dispositivo	XB7
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round ((*))
Color De Lentes O Tapa/Operador	Verde
Fuente De Luz	LED
Base De Bombilla	LED integral
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	24 V CA/CC 50/60 Hz
Presentación Del Dispositivo	Producto monolítico

Opcionales

Altura	29 mm
Anchura	29 mm
Profundidad	54 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0.02 kg
Metros Dispositivo	Agujero para fijación 22.5 mm 22.3 +0.4/0 IEC 60947-5-1
Tuercas Cautivas	>= 30 x 40 mm panel de soporte metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm panel de soporte plástico 2...6 mm
Modo De Fijación	Nuez de fijación detrás de cabeza 2...2.4 N.m
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal IEC 60947-1
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m IEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado JIS N.º 1 Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV IEC 60947-1
Tipo Señalización	Continuo

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Límites De Tensión De Alimentación	19.2...30 V CC 21.6...26.4 V AC
Consumo De Corriente	20...27 mA
Duración	70000 h a tensión nominal y 25 °C

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP20 cara trasera IEC 60529 IP65 panel IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 4 UL 50 E NEMA 12 UL 50 E
Normas	UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
Compatibilidad Electromagnética	Emisión por campo perturbador IP4X conforming to IEC 55011

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	3.000 cm
Paquete 1 Longitud	5.200 cm
Paquete 1 Peso	18.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.000 cm
Paquete 2 Ancho	12.000 cm
Paquete 2 Longitud	15.000 cm
Paquete 2 Peso	183.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	2.167 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil