

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ø 70 mm tower light - steady - red
- IP65 - 24 V

XVBL0B4

Principal

Gama De Producto	Harmony XVB Universal
Tipo De Producto O Componente	Baliza completa
Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc	Base fijación directa o en tubo Unidad iluminada
Tipo Señalización	Continuo
Diámetro De Montaje	70 mm
Nombre De Componente	XVBL
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
1 Tubo De Neón	LED integrado rojo
Tipo De Bombilla	LED protegido
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA/CC

Opcionales

Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V IEC 60947-1
Límite Tensión Nominal	0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1
Consumo De Corriente	< 47 mA CA/CC
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV IEC 60947-1
Anchura Global Cad	70 mm
Altura Global Cad	139 mm
Fondo Global Cad	70 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso Del Producto	0.27 kg

Ambiente

Grado De Contaminación	2
Certificaciones De Producto	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I en tubo de soporte IEC 61140 Clase II en unidad base IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529 IP66 en unidad base IEC 60529
Grado De Protección Nema	Type 4X interior UL

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.2 cm
Paquete 1 Ancho	8.2 cm
Paquete 1 Longitud	15.0 cm
Paquete 1 Peso	272.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.79 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas