

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ø 70 mm tower light - steady - orange - IP65 - 24 V

XVBL0B5

! Descatalogado el: 29 ago 2022

! Descontinuado

## Principal

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                        | Harmony XVB Universal                                                          |
| Tipo De Producto O Componente           | Baliza completa                                                                |
| Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc | Base fijación directa o en tubo<br>Unidad iluminada                            |
| Tipo Señalización                       | Continuo                                                                       |
| Diámetro De Montaje                     | 70 mm                                                                          |
| Nombre De Componente                    | XVBL                                                                           |
| Material                                | Poliamida reforzada con vidrio: unidad base<br>Policarbonato: unidad iluminada |
| 1 Tubo De Neón                          | LED integrado naranja                                                          |
| Tipo De Bombilla                        | LED protegido                                                                  |
| [Us] Tensión De Alimentación Nominal    | 24 V CA/CC                                                                     |

## Opcionales

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conexiones - Terminales                              | Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal |
| [Ui] Tensión Asignada De Aislamiento                 | 250 V IEC 60947-1                                               |
| Límite Tensión Nominal                               | 0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1                                     |
| Consumo De Corriente                                 | < 47 mA CA/CC                                                   |
| [Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques | 4 kV IEC 60947-1                                                |
| Anchura Global Cad                                   | 70 mm                                                           |
| Altura Global Cad                                    | 139 mm                                                          |
| Fondo Global Cad                                     | 70 mm                                                           |
| Descripción Terminales Iso N°1                       | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                        |
| Peso Del Producto                                    | 0.27 kg                                                         |

## Ambiente

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Grado De Contaminación      | 2                                       |
| Certificaciones De Producto | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Normas                      | EN/IEC 60947-5-1                        |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección                    | TC                                                                            |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento       | -40...70 °C                                                                   |
| Clase De Potección Contra Choques Eléctricos | Clase I en tubo de soporte IEC 61140<br>Clase II en unidad base IEC 61140     |
| Grado De Protección Ip                       | IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529<br>IP66 en unidad base IEC 60529 |
| Grado De Protección Nema                     | Type 4X interior UL                                                           |

## Unidades emabalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 14.500 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 8.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 270.000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 3.715 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |