

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor sencillo Orion de 16A, 127/250 VCA, 1 vía, color blanco

S70116104

Principal

Gama De Producto	OsiSense
Tipo De Producto O Componente	Conmutador
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Aplicación Del Dispositivo	Iluminación
Tipo De Paquete	Flow-pack
Cantidad Por Juego	Juego de 50
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1

Opcionales

Montaje De Dispositivo	Rasante
Función Interruptor	1 polo 1 vía
Número De Módulos	1 módulo
Número De Elementos Basculantes	1
Accionador	Basculante
Compatibilidad De Gama	OsiSense XG fijación de marco OsiSense XG pletina adaptación OptiLine 70 con adaptador Altira con placa adaptadora
Modo De Fijación	Fijado a presión
Acabado Exterior	Satinado
Tratamiento De Superficie	Sin tratar
Corriente Nominal	16 AX 127 V CA 50/60 Hz
Capacidad Mínima Carga Rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos IEC 60669
Conexiones - Terminales	2 terminales de tornillo
Forma De La Cabeza Del Tornillo	Pozidriv No 2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...4 mm² rígido 1,5...4 mm² con filamentos 1,5...4 mm² Flexible
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Señalizaciones En Local	LED opcional

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes PC (policarbonato) GF10 FR: tapa Acero inoxidable: muelles PA (polyamide) 66 GF25 FR: señal de entrada Silver alloy: contacto Bronce: terminales Acero: tuerca Acero: tornillo
Altura	45 mm
Anchura	22.5 mm
Profundidad	37 mm
Fondo Empotrado	25.1 mm
Peso Del Producto	0.0183 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...40 °C
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Normas	IEC 60669
Certificaciones De Producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D
Características Ambientales	Hydrogen peroxide (H2O2) Alcohol Aceite Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Petrol Acetona Lejía

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.3 cm
Paquete 1 Ancho	7.0 cm
Paquete 1 Longitud	14.0 cm
Paquete 1 Peso	0.019 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas