

Productinformatieblad

Specificaties



Compact NS80H - Vermogenschakelaar - MA - 2,5A - 3P3d

28105

EAN Code: 3303430281054

! Niet meer leverbaar

Hoofd

Range Of Product	NS80H-MA
Product Or Component Type	Automaat
Device Short Name	Compact NS80H
Naam Vermogensschakelaar	Compact NS80H
Device Application	Motor
Poles Description	3P
Beschrijving Beveiligde Polen	3t
Network Type	AC
Network Frequency	50/60 Hz
In Toegekende Stroomsterkte	80 A bij 65 °C
Ui Toegekende Isolatiespanning	750 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV conform aan IEC 60947-2
Ue Toegekende Bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Breaking Capacity Code	H
Breaking Capacity	10 kA bij 600 V AC 50/60 Hz conform aan NEMA AB1 100 kA bij 240 V AC 50/60 Hz conform aan NEMA AB1 65 kA bij 480 V AC 50/60 Hz conform aan NEMA AB1 100 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 25 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 25 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 6 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 65 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 70 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Ics Dienst Onderbrekingsvermogen	100 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 25 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 25 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 6 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 65 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 70 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Ja conform aan IEC 60947-2
Utilisation Category	A
Naam Uitschakeleenheid	MA
Trip Unit Technology	Magnetisch
Kaliber Uitschakeleenheid	2,5 A
Type Bescherming	Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Pollution Degree	3 conform aan IEC 60947

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Complementair

Control Type	Omschakelen
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	Achterplaat
Aansluiting Bovenzijde	Tunnelaansluiting
Aansluiting Onderaan	Tunnelaansluiting
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conform aan IEC 60947-2 7000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conform aan IEC 60947-2
Local Signalling	Indicatie positief contact
li Type Instelling Ogenblikkelijke Afname	Verstelbaar
Instantaneous Pick-Up Adjustment Range	6...14 x In
Zone Selectieve Vergrendelings-Zsi	Zonder
Earth-Leakage Protection	Zonder
Height	120 mm
Width	90 mm
Depth	80 mm

Omgeving

Standards	IEC 60947-2
Product Certifications	LCIE ASEFA KEMA ASTA
Ip Beschermingsgraad	IP40 conform aan IEC 60529
Ik-Beschermingsgraad	IK07 conform aan EN 50102
Ambient Air Temperature For Operation	-25...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-50...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	1,049 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur