



Residual current Device recloser,
Acti9 REDs, 2 P, 25 A, 30 mA, A
type

A9CR4225

EAN Code: 3606481489432

Prijs: 898,40 EUR

Hoofd

Productreeks	Acti9
Product Name	Acti9 REDs
Product Or Component Type	Aardlekschakelaar
Device Short Name	REDs
Type Bescherming	Hersluiter
Poles Description	2P
Neutral Position	Links
[In] Rated Current	25 A
Aardingssysteem	TN-S TT
Network Type	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA

Complementair

Locatie Eenheid In Systeem	Vertrekker
Network Frequency	50 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC 50 Hz fase naar neutraal
Reset	Reset fout aardlek
Testfunctie	Manueel bij > 100 V
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type A
Minimale Lekweerstand	16 kOhm bij werking 8 kOhm bij niet-operationeel
Nominaal Inschakel- En Uitschakelvermogen	Idm 630 A 230 V
Nominale Voorwaardelijke Kortsluitstroom	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 10 kA - associated with gG zekering, 25 A
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Control Type	Omschakelen

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Lokale Signalering	1 LED groen/rood Reststroom apparaat: AAN/UIT indicatie Hersluiters : AAN/UIT indicatie
Bedrijfsmodus	Inschakeltijd: 10 s Maximale operationele frequentie: 30/uur Maximum aantal opeenvolgende herstartpogingen: 3 Minimum interval tussen 2 sluitingen: 180 s Isolatiefout aanwezigheidsmonitoring Herstartcyclus stoppen bij detectie isolatiefout Opnieuw starten bij voorbijgaande isolatiefout
Diagnose Van Isolatiefout	Indien fout wordt gedetecteerd, diagnose om de 2 minuten
Mounting Mode	Vast
Mounting Support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	6
Height	106 mm
Width	54 mm
Depth	82 mm
Net Weight	278 g
Colour	Grijs
Mechanische Duurzaamheid	4000 cycles open-toe
Connections - Terminals	Beveiliging tunnelaansluitklem35 mm² stijf Beveiliging tunnelaansluitklem35 mm² flexibel Beveiliging tunnelaansluitklem35 mm² flexibel met kopring
Wire Stripping Length	12 mm
Tightening Torque	3 N.m

Omgeving

Standards	EN 50557
Ip Beschermingsgraad	IP20
Elektromagnetische Compatibiliteit	8/ 20 µs golfimmunititeit, 250 A
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-5...40 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	384,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,153 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.