

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 iC60 - Aardlekautomaat - 2P - 25A - B Curve - 10000A/15kA - 30mA - A type

A9D37225

EAN Code: 3606481157195

Prijs: 196,90 EUR

Hoofd

Range	Acti 9
Product Name	Acti 9 iC60 RCBO
Product Or Component Type	Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging
Device Short Name	iC60 RCBO
Device Application	Distributie
Poles Description	2P
Number Of Protected Poles	2
[In] Rated Current	25 A
Network Type	AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	B
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type A
Breaking Capacity	10000 A Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 15 kA Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Suitability For Isolation	Nee conform aan IEC 60947-1
Quality Labels	NF VDE IMQ KEMA-KEUR

Complementair

Complementair	Vertrekker
Network Frequency	50 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	220...240 V AC 50 Hz
Magnetic Tripping Limit	3...5 x In
Technologie Uitschakeling Differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ics] Rated Service Breaking Capacity	7500 A 75 % x Icn bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1 7,5 kA 50 % x Icu bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Nominaal Uitschakel- En Inschakelvermogen	Idm 6000 A bij 220...240 V AC 50 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Limitation Class	3 conform aan EN/IEC 61009-2-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	4 kV
Stroomstoot	250 A
Contact Position Indicator	Nee
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN, UIT, uitschakelingsfout
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN-rail
Comb Busbar And Distribution Block Compatibility	Boven- of onderkant: JA Onderzijde: biconnect
Connection Pitch	9 mm tussen polen
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	86 mm
Width	36 mm
Depth	78 mm
Net Weight	273 g
Colour	Wit
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	10000 cycles
Connections - Terminals	Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...35 mm² stijf Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel Tunnelaansluitklem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel met kopring
Wire Stripping Length	12 mm for boven- of onderkant connection
Tightening Torque	2 N.m
Earth-Leakage Protection	Ingebouwd

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 61009-2-1
Ip-Beschermingsgraad	IP40 (distributiebehuizing) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529
Overvoltage Category	III conform aan IEC 60364
Elektromagnetische Compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61009-2-1
Tropicalisation	2
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm

Package 1 Length	9,800 cm
Package 1 Weight	235,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	25,000 cm
Package 2 Weight	1,473 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	36
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,422 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur