

Ficha técnica del producto

Especificaciones



luz piloto redondo Ø 22- IP65 -
amarillo - bombilla BA 9 s - 120 V -
terminales

XB4BV35

! Descatalogado el: 29 ago 2022

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto
Nombre Corto Del Dispositivo	XB4
Material Del Bisel	Metal chapado en cromo
Material Anillo Fijación	Zamak
Tipo De Cabezal	Estándar
Diámetro De Montaje	22.5 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round ((**))
Color De Lentes O Tapa/Operador	Naranja
Información Agregada Del Operador	Con lente plano
Fuente De Luz	Incandescente
Base De Bombilla	BA 9s
Un Separador Aislante	Cía transformador integral 1.2 VA 6V
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	110...120 V AC 50/60 Hz

Opcionales

Altura	47 mm
Anchura	30 mm
Profundidad	78 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0.152 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22-2 x 2,5 mm² sin terminal IEC 60947-1
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV IEC 60947-1
Tipo Señalización	Continuo
Presentación Del Dispositivo	Producto completo

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase I IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 12...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12.8 cm
Paquete 1 Ancho	4.8 cm
Paquete 1 Longitud	3.4 cm
Paquete 1 Peso	152 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil