

Ficha técnica del producto

Especificaciones



small panel with keypad - matrix
screen - green - 122 x 32 pixels - 5
V DC

XBTR400

Descatalogado el: 18 ene 2021

Fuera de servicio el: 23 dic 2022

Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Magelis XBTR
Resolución De La Pantalla	122 x 32 pixels
Tipo De Software	Software de configuración
Designación De Software	Vijeo Designer Lite
Sistema Operativo	Windows

Opcionales

Tipo De Pantalla	LCD matricial con retroiluminación
Fuente Del Carácter	Griego Cirílico Chino (chino simplificado) Katakana Latín
Número De Llaves	20
Número De Teclas Fijas	8
Número De Teclas Personalizables	12
Número De Páginas	256 páginas de alarma 200 páginas de aplicación
Tipo De Memoria	Parpadeo
Capacidad De Memoria	512 kB
Tipo De Conexión Integrada	Enlace serie RJ45 hembra asíncrono RS232C/RS485 ponto a ponto
Reloj En Tiempo Real	Acceso al PLC en tiempo real
Compatibilidad De Gama	Twido Modicon Premium Modicon M340 Modicon TSX Micro
Montaje De Producto	Montaje empotrado
Modo De Fijación	Con 4 clips de resorte
Material De La Pantalla	Poliéster
Material Frontal	PPT
Material Del Teclado Numérico	Poliéster
Marcado	CE
Altura	118 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Anchura	137 mm
Profundidad	78 mm
Dimensiones De Corte	119,6 (+/- 0,5) x 105,2 (+/-0,4) mm
Peso Del Producto	0.55 kg

Ambiente

Tipo De Producto O Componente	Panel pequeño con teclado
Color De Pantalla	Verde
Display Capacity	4 líneas de 20 caracteres como máximo 1 línea de 5 caracteres como mínimo
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	5 V CC
Alimentación	Desde PLC (puerto terminal)
Protocolos Descargables	Modbus Uni-TE
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 61131-2
Certificaciones De Producto	UL 1604 zona ATEX 2/22 UL Clase 1 División 2 CSA Clase 1 División 2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Humedad Relativa	0...85 % sin condensación
Grado De Protección Ip	IP20 panel trasero IEC 60529 IP65 panel frontal IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 4X panel frontal uso exterior
Resistencia A Los Choques	25 gn 11 ms
Resistencia A Las Vibraciones	+/-3,5 mm 2...8.45 Hz 1 gn 8.45...150 Hz

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.3 cm
Paquete 1 Ancho	17.0 cm
Paquete 1 Longitud	25.0 cm
Paquete 1 Peso	594.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	6.39 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.