

Ficha técnica del producto

Especificaciones



module XPSAF - Emergency stop - 24 V AC DC

XPSAFL5130

! Descatalogado el: 4 jul 2023

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Automatización de seguridad Preventa
Tipo De Producto O Componente	Módulos seguridad Preventa
Nombre De Módulo De Seguridad	XPSAF
Aplicación Módulo Seguridad	Para control de parada emergencia, conmut y barrera fotoeléctrica de seguridad
Función De Módulo	Control de equipo de protección electrosensitivo (ESPE) Control de dispositivo movable Parada de emergencia con cableado de 2 canales de control de 2 contactos NC Cableado de 1 canales de control de parada de emergencia Cableado de 2 canales de control de parada de emergencia múltiple
Nivel De Seguridad	Can reach PL e/category 4 ISO 13849-1 Can reach SILCL 3 IEC 62061
Fiabilidad De La Función De Seguridad	DC > 99 % ISO 13849-1 MTTFd = 172.1 años ISO 13849-1 PFHd = 5.61E-9 1/h IEC 62061
Tipo De Arranque	Sin control
Conexiones - Terminales	Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² sólido con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,25...2 x 1 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble Terminales de abrazaderas-torn 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² Flexible con extremo de cable, con bisel doble
Tipo De Salida	Apertura instantánea de relé 3 NO sin tens
Número De Circuitos Adicionales	0
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	24 V CA - 15...10 % 24 V CC - 15...10 %

Opcionales

Tiempo Sincronización Entre Entradas	Ilimitado
Frecuencia De Alimentación	50/60 Hz
Consumo De Potencia En Va	5 VA CA
Tipo De Protección De Entrada	Interno, electrón

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Uc] Tensión Del Circuito De Control	24 V
1 Spacer	90 Ohm
Capacidad De Corte	180 VA sujeción AC-15 C300 salida del relé 1800 VA erup. AC-15 C300 salida del relé
Poder De Corte	1.5 A 24 V DC-13 50 ms salida del relé
Corriente Térmica De Salida	6 A por relé salida del relé
[Ith] Corriente Térmica Convencional	18 A
Fusible Asociado	4 A gG o gL salida del relé EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200 6 A fundido rápido salida del relé EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
Corriente Desalida Mínima	10 mA salida del relé
Tensión Salida Mínima	17 V salida del relé
Tiempo Respuesta Apertura Entrada	40 ms
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	300 V 2 IEC 60947-5-1 300 V 2 DIN VDE 0110 part 1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	4 kV III IEC 60947-5-1 4 kV III DIN VDE 0110 part 1
Señalizaciones En Local	3 LED
Consumo De Corriente	30 mA 24 V AC en alimentación
Tipo De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Peso Del Producto	0.25 kg

Ambiente

Normas	ISO 13850 IEC 60947-5-1 EN/IEC 61496-1 (tipo 4) IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119
Certificaciones De Producto	TÜV UL CSA
Grado De Protección Ip	IP20 XBT G IEC 60529 IP40 envolvente IEC 60529
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...85 °C

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.0 cm
Paquete 1 Ancho	10.5 cm
Paquete 1 Longitud	12.1 cm
Paquete 1 Peso	252.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	16
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	15.0 cm

Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	4.395 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil