

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Head for non illuminated push button, Harmony XB4, white flush pushbutton Ø22 mm spring return "MARCHE"

ZB4BA142

❗ Descontinuado

❗ Descatalogado el: 20 oct 2020

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabezal para pulsador sin iluminación
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal chapado en cromo
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Cabezal	Estándar
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round (*)
Tipo De Operario	retorno por resorte
Perfil De Operador	Blanco empotrable negro MARCHE

Opcionales

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Fondo Global Cad	28 mm
Endurancia Mecánica	10000000 ciclos
Flechas Salientes	C1 9 sencilla montaje frontal C2 9 sencilla y doble montaje frontal C11 3 sencilla montaje frontal C15 1 sencilla montaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elementos básicos

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Class I IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK06 conforming to IEC 50102
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	BV DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL Registrado por UL CSA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil