

Productinformatieblad

Specificaties



iID - Aardlekschakelaar 2P - In=63A - 30mA - Type A

A9R01263

Prijs: 275,80 EUR

Hoofd

Range	Acti 9
Product Name	Acti 9 iID
Product Or Component Type	Aardlekschakelaar
Device Short Name	iID
Poles Description	2P
Neutral Position	Links
[In] Rated Current	63 A
Network Type	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type A

Complementair

Locatie Eenheid In Systeem	Vertrekker
Network Frequency	50/60 Hz
Ue Toegekende Bedrijfspanning	220...240 V AC 50/60 Hz
Technologie Uitschakeling Differentieel	Spanningsonafhankelijk
Nominaal Uitschakel- En Inschakelvermogen	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominale Voorwaardelijke Kortsluitstroom	10 kA
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	91 mm
Width	36 mm
Depth	73,5 mm
Net Weight	0,21 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Colour	Wit
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	AC-1: 15000 cycles
Locking Options Description	Vergrendelingsapparaat
Connections - Terminals	Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...35 mm² stijf Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel Enkelvoudige klem boven- of onderkant1...25 mm² flexibel met kopring
Wire Stripping Length	14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening Torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Standards	EN/IEC 61008-1
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3
Elektromagnetische Compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan EN/IEC 61008-1
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	8,400 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	228,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	54
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,758 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja
✓	Product Met Halogeenvrije Kunststof Onderdelen	

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist