



Altistart 22 Softstarter voor asynchrone motor - 110 A - 230-440V - 30-90 kW

ATS22C11Q

EAN Code: 3606480167249

Prijs: 1.954,00 EUR

Hoofd

Range Of Product	Altistart 22
Product Or Component Type	Soft starter
Bestemming Product	Asynchrone motoren
Productspecifieke Toepassing	Pompen en ventilatoren
Naam Component	ATS22
Aantal Fasen In Netwerk	3 fases
Us Nominale Voedingsspanning	230...440 V - 15...10 %
Motorvermogen Kw	39 kW 230 V 55 kW 400 V 55 kW 440 V
Fabrieksinstelling Stroom	100 A
Vermogensdissipatie In W	73 W voorstandaardtoepassingen
Utilisation Category	AC-53A
Starttype	Start met koppelbeheersing (stroom beperkt tot 3.5 In)
Icl Starterklasse	110 A voor aansluiting op de voedingslijn van de motor voorstandaardtoepassingen
Ip Beschermingsgraad	IP20

Complementair

Montage Stijl	Met koelplaat
Beschikbarefunctie	Interne bypass
Voedingsspanningsgrenzen	195...484 V
Voedingsfrequentie	50...60 Hz - 10...10 %
Network Frequency	45...66 Hz
Aansluiting Apparaat	Op de voedingslijn van de motor Op de delta-terminals van de motor
Spanning Stuurkring	230 V - 15...10 % 50/60 Hz
Verbruik Stuurkring	20 W
Aantal Digitale Uitgangen	2
Discreet Uitgangstype	Relais outputs R1 230 V in werking, alarm, trip, gestopt, niet gestopt, starten, gereed C/O Relais outputs R2 230 V in werking, alarm, trip, gestopt, niet gestopt, starten, gereed C/O
Minimale Schakelstroom	100 mA bij 12 V DC (relais outputs)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Maximale Schakelstroom	5 A 250 V AC resistief 1 relaisoutputs 5 A 30 V DC resistief 1 relaisoutputs 2 A 250 V AC inductief 0,4 20 ms relaisoutputs 2 A 30 V DC inductief 7 ms relaisoutputs
Aantal Digitale Ingangen	3
Discreet Inputtype	(LI1, LI2, LI3) logisch, 5 mA 4.3 kOhm
Discrete Ingangsspanning	24 V <= 30 V
Discrete Inputlogica	Positieve logica LI1, LI2, LI3 bij Status 0: < 5 V en <= 2 mA bij Status 1: > 11 V, >= 5 mA
Uitgangsstroom	0,4...1 lcl aanpasbaar
Ptc Ingang Sonde	750 Ohm
Protocol Communicatiepoort	Modbus
Type Connector	1 RJ45
Datacommunicatieverbinding	Serieel
Fysieke Interface	RS485 multidrop
Transmissiesnelheid	4800, 9600 of 19200 bps
Geïnstalleerd Apparaat	31
Type Bescherming	Fase-uitval: lijn Thermische beveiliging: motor Thermische beveiliging: starter
Markering	CE
Type Koeling	Geforceerde convectie
Werkingspositie	Vertikaal +/- 10 graden
Height	356 mm
Width	150 mm
Depth	229,5 mm
Net Weight	18 kg
Motorvermogensbereik Ac-3	30...50 kW bij 200...240 V 3 fases 55...100 kW bij 380...440 V 3 fases
Type Motorstarter	Soft starter

Omgeving

Elektromagnetische Compatibiliteit	Geleide en uitgestraalde emissies niveau A conform aan IEC 60947-4-2 Gedempte oscillerende golven level 3 conform aan IEC 61000-4-12 Elektrostatische ontlading level 3 conform aan IEC 61000-4-2 Immunititeit voor elektrische transiënten level 4 conform aan IEC 61000-4-4 Immunititeit voor gestraalde radio-elektrische interferentie level 3 conform aan IEC 61000-4-3 Spanning/stroomimpuls level 3 conform aan IEC 61000-4-5
Standards	IEC 60947-4-2
Product Certifications	UL CSA GOST C-Tick CCC
Trilling Bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 2...13 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Geluidsniveau	56 dB
Pollution Degree	Niveau 2 conform aan IEC 60664-1

Relatieve Vochtigheid	0...95 % zonder condensatie of waterdruppels conform aan IEC 60068-2-3
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	-10...40 °C (zonderverlies) 40...60 °C (met stroomverlies van 2,2% per graad)
Ambient Air Temperature For Storage	-25...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonderverlies > 1000...< 2000 m met stroomverlies van 2,2% per extra 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,000 cm
Package 1 Width	33,000 cm
Package 1 Length	41,000 cm
Package 1 Weight	12,744 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	64,472 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Reach-Regelgeving [REACH-verklaring](#)

Eu-Richtlijn Rohs Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

Rohs-Regulering China [RoHS-verklaring China](#)

Weee Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.