

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cabeza de luz de piloto - Ø 22 -
redonda - lentes lisas amarillas

ZB5AV053TQ

! Descatalogado el: 1 jul 2020

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Cabeza p/ luz piloto
Compatibilidad Del Producto	LED integral
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB5
Material Del Bisel	Plástico gris oscuro
Diámetro De Montaje	22 mm
Tipo De Cabezal	Estándar
Se Vende En Cantidades Indivisibles	100
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Round ((*))
Color De Lentes O Tapa/Operador	Amarillo
Información Agregada Del Operador	Con lente plano

Opcionales

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Fondo Global Cad	31 mm
Flechas Salientes	P1 montaje frontal LED integral P2 montaje frontal integral LED y transformer P4 montaje frontal LED integral PR1 montaje trasero LED integral

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase II IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K ISO 20653
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK05 conforming to IEC 50102
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil