

Ficha técnica del producto

Especificaciones



cuerpo para piloto luminoso
intermitente - ZB5 - LED integral
rojo - 230 V

ZB5AV18M4

! Descatalogado el: 5 dic 2022

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB5
Tipo De Producto O Componente	Conjunto completo de cuerpo/ bloque de luces
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB5
Material Anillo Fijación	Plástico
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² con terminal EN 60947-1 Terminales de fijación por tornillo >= 1 x 0.22 mm² sin terminal EN 60947-1
Fuente De Luz	Led protegido
Base De Bombilla	LED integral
Color De La Fuente De Luz	Rojo

Opcionales

Anchura Global Cad	30 mm
Altura Global Cad	42 mm
Fondo Global Cad	32 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Peso Del Producto	0.022 kg
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m EN 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado Philips nº 1 Cruzado Pozidriv nº 1 Con ranuras plano 4 mm Ø Con ranuras plano 5,5 mm Ø
[UI] Tensión Asignada De Aislamiento	600 V 3 EN 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV EN 60947-1
Tipo Señalización	Parpadeo
[Us] Tensión De Alimentación Nominal	230...240 V AC 50/60 Hz
Límites De Tensión De Alimentación	195...264 V AC
Consumo De Corriente	14 mA
Duración	100000 h a tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV IEC 61000-4-5

Ambiente

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Clase De Potección Contra Choques Eléctricos	Clase II IEC 60536
Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	DNV Registrado por UL CSA GL LROS (Lloyds register of shipping) BV
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms aceleración de media onda sinusoidal IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV IEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m IEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV en contacto (en piezas metálicas) IEC 61000-2-6 8 kV en aire libre (en piezas aislantes) IEC 61000-2-6
Soporte De Sujeción De Cables	Clase B IEC 55011

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.6 cm
Paquete 1 Ancho	3.4 cm
Paquete 1 Longitud	5.4 cm
Paquete 1 Peso	22.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil