



Multi 9 C60 - Inst.automaat - 2P - 60 A - B Curve - 480Y/277 V - 5 kA - UL1077

17439

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 2 dec 2020

⚠ Niet meer leverbaar

Hoofd

Range	Multi 9
Product Name	Multi 9 C60
Product Or Component Type	Miniatuur vermogensschakelaar
Device Short Name	C60 UL1077
Device Application	Distributie
Poles Description	2P
Number Of Protected Poles	2
Neutral Position	Links
[In] Rated Current	60 A bij 25 °C
Network Type	DC AC
Trip Unit Technology	Thermisch-magnetisch
Curve Code	B
Breaking Capacity	6 kA Icu bij 440 V AC conform aan EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 415 V AC conform aan EN/IEC 60947-2 20 kA Icu bij 240 V AC conform aan EN/IEC 60947-2 6 kA Icu bij 440 V AC conform aan GB 14048.2 10 kA Icu bij 415 V AC conform aan GB 14048.2 20 kA Icu bij 240 V AC conform aan GB 14048.2 10 kA AIR bij 240 V AC conform aan UL 1077 5 kA AIR bij 480Y/277 V AC conform aan UL 1077 10 kA AIR bij 125 V DC conform aan UL 1077 10 kA Icu bij 125 V DC conform aan EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 125 V DC conform aan GB 14048.2 10 kA AIR bij 240 V AC conform aan CSA C22.2 No 235 5 kA AIR bij 480Y/277 V AC conform aan CSA C22.2 No 235 10 kA AIR bij 125 V DC conform aan CSA C22.2 No 235
Suitability For Isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2

Complementair

Network Frequency	50/60 Hz
[Ue] Rated Operational Voltage	415 V AC 240 V AC 440 V AC 125 V DC
Magnetische Uitschakellimiet	4 x In +/- 20 % AC 5.6 x In +/- 20 % DC
Limitation Class	3 conform aan EN/IEC 60947-2
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC conform aan EN/IEC 60947-2

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV conform aan EN/IEC 60947-2
Contact Position Indicator	Ja
Control Type	Omschakelen
Local Signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting Mode	Clip-on
Mounting Support	DIN-rail
Aantal Modules Van 9 Mm	4
Height	81 mm
Width	36 mm
Depth	73 mm
Net Weight	0,22 kg
Colour	Grijs
Mechanical Durability	20000 cycles
Electrical Durability	10000 cycles
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Aansluitingen - Aansluitklemmen	Tunnelaansluitklem (boven- of onderkant)2,5...35 mm² (AWG 14...AWG 2) - stijf
Wire Stripping Length	14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening Torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Standards	UL 1077 GB 14048.2 EN/IEC 60947-2 CSA C22.2 No 235
Product Certifications	UR CSA CCC IEC
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution Degree	3 conform aan EN/IEC 60947-2
Overvoltage Category	IV
Tropicalisation	2 conform aan IEC 60068-1
Relative Humidity	95 % bij 55 °C
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-30...70 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,7 cm

Package 1 Weight	0,26 kg
------------------	---------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------