

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys CC - Filterstat Controller 30V

NSYCCOFST30V

EAN Code: 3606481369437

Prijs: 388,10 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CC
Product Or Component Type	Controller
Bereik Compatibiliteit	Spacial Thalassa
Device Application	Om de ventilatie en de filterbetrouwbaarheid te bewaken door stof-/ ventilatorsensoren te regelen To view alarms and key value statistics of each sensor(fans and installed grids) Om de instellingen te wijzigen volgens het type sensor
Aansluiting Apparaat	Stofsensor Ventilatorsensor Hub

Complementair

Communicatie-Interface	Modbus tussen sensor en controller
Nominale Spanning	20...28 V AC 50/60 Hz 19...30 V DC
Type Display	OLED-scherm
Resolutie Display	128 x 64 pixels
Alarmtypen	Te hoge temperatuur Stoffilteralarm Gebrek aan energie van de ventilator Ventilator rpm traag Ventilatorkleppen geblokkeerd Oververhittingsalarm Lifetime over T afwijking Afstandsbediening beschadigd
Poortnummer	4 poort(en) voor ingangssignaal
Ingangsspanning	15.5 V DC 150 mA
Type Bedieningsknop	4 drukknop
Lokale Signalering	Kanaalstatus (bezig met communicatie): 4 groen/oranje leds door Flitsend Kanaalstatus (probleem met het kanaal wanneer de connector aangesloten is): zonder lichtindicator
Geïntegreerd Aansluitingstype	1 relais 5 A (potentiaalvrij digitale output alarmindicatie)
Analoog Uitgangsbereik	0...10 V het slechtste filterstatusniveau melden op aangesloten panelen
Mounting Support	35mm DIN rail Kruisrails Kastdeur
Quantity Per Set	1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikersaanpassingen

Weergegeven Informatie	Filterstatus - 0% filter schoon/100% filter volledig geblokkeerd (voor stofsensor) Luchttemperatuur - in Celsius/Fahrenheit (voor stofsensor) Resterende tijd om filter te vervangen - binnen dag (voor stofsensor) Totale tijd dat het filter is gewijzigd (voor stofsensor) Dagen sinds de laatste hernieuwing van het filter (voor stofsensor) Configuratie van de RGB LED's (voor stofsensor) Aantal alarmen geactiveerd door sensor (voor stofsensor) Temperatuurregistratie - minimum en maximum (voor stofsensor) Identificatie aangesloten apparaat (voor stofsensor) Ventilatorsnelheid - in RPM (voor ventilatorsensor) Stroomverbruik - in mA (voor ventilatorsensor) Luchttemperatuur - in Celsius/Fahrenheit (voor ventilatorsensor) Gebruikte levensduur - in uur (voor ventilatorsensor) Resterende tijd om filter te vervangen - binnen dag (voor ventilatorsensor) Verbruikte energie - in kWh (voor ventilatorsensor) Instelling RPM-alarm - in RPM (voor ventilatorsensor) Instelling temperatuuralarm - in Celsius/Fahrenheit (voor ventilatorsensor) Temperatuurregistratie - minimum en maximum (voor ventilatorsensor) Identificatie aangesloten apparaat (voor ventilatorsensor) Aantal geconnecteerde producten (voor controller) Identificatie van apparaten die zijn aangesloten op de hub (voor thermische hub)
Breedte	Extern: 80 mm
Hoogte	Extern: 80 mm
Diepte	Extern: 49,75 mm
Product Certifications	CE EAC
Richtlijnen	89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Weight	206 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist