

Productinformatieblad

Specificaties



Ctrl term eq fc rh pir bn w/wh

SER8350A5B11

EAN Code: 3606480772207

Prijs: 347,60 EUR

Hoofd

Product Name	SE8000 Series
Device Short Name	SER8300
Product Or Component Type	Kamer regelaar
Device Application	Lijnspanning ventilator spoel
Net Weight	340 g
Kaliber Awg	AWG 24...AWG 18
Doeland	Noord-Amerika.
Height	120 mm
Width	86 mm
Temperatuurreolutie	0,1 °C
Verloop Vochtigheidsmeting	Minder dan 1 % per jaar
Richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/53/EU - RF-richtlijn
[In] Rated Current	4 A
Depth	25 mm
Ambient Air Temperature For Operation	0...50 °C
Market Segment	Logies/hotel Klein commercieel Gebouwen Gezondheidszorg Niet-kritieke gebouwen Kantoor Residentieel School
Kleur Behuizing	Wit
Ambient Air Temperature For Storage	-30...50 °C
Meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 0,5 °C, Vochtigheid: +/- 5 %, 20...80 % RH (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 10...20% (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 80...90% (niet-condenserend)
Weergegeven Informatie	Temperatuur: - 40...122 °F
Netfrequentie	50 Hz 60 Hz
Protocol Communicatiepoort	BACnet MS/TP Modbus RTU
Ingangsspanning	0...10 V DC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Temperatuurinstelbereik	12...37,5 °C Koeling 4,5...32 °C verwarming
Kalibratiecertificaat	1 pt
Uitgangsspanning	24 V AC voor relais output 0...10 V DC voor analoge output
Relatieve Vochtigheid	0...95 %
Uitgangsstroom	1 A relais output
Ingangstype	Droog contact 2 X Analoog 5 X
Type Sensor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatuur RH-ruimtesensor vochtigheid Bulkpolymeer vochtigheid
Outputtype	5 xrelaisuitgang 4 xUniverseel
Us Nominale Voedingsspanning	7 V DC 50/60 Hz +/- 10 %
Normen	EN/IEC 60730-1 FCC part 15 subpart B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC deel 15 subdeel C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
Vochtigheidsinstelbereik	30...95 %
Range	Ecostruxure Building Expert
Economizer	Yes
Vochtigheid-Regeling	Yes
Pixelresolutie	Yes
Vorm Schroevendraaier	No

Complementair

Oppervlakte Afwerking	Mat
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Functie Beschikbaar	Ventilatorbesturing HVAC-besturing Beschikbaar met CO2/RH/T Helderheidsensor Veranderingen kunnen direct gemaakt worden over display Codevergrendelingsfunctie Gemakkelijk configureerbaar Firmware update via USB

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	15,2 cm
Package 1 Weight	220 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur